



Completa gama de produtos para iluminação embutida de piso, pronta para diferenciar o seu espaço

UNILIn-ground

A família UNILIn-ground oferece uma gama completa de iluminação embutida de piso em termos de potência, ângulo do fecho, temperatura da cor, etc. Com o propósito de iluminar o seu espaço, trazendo mais segurança e conveniência. Design compacto e robusto com compartimento de alumínio fundido, acabamento inoxidável e conectores IP68 à prova d'água, tudo isso para garantir operação duradoura sem outras preocupações após a instalação. O conector à prova d'água facilita e gera economia nos custos da instalação. Além da alta qualidade da iluminação, RGB (e RGB mono) estão disponíveis com o decodificador DMX512 embutido.

Benefícios

- Fácil de escolher
- Rápida instalação
- Longa vida útil
- Design robusto para condições extremas

Características

- ampla gama de potências, de 1 a 36 W
- mais opções em ângulo do fecho
- branco quente é padrão e branco neutro, RGB e RGB mono são personalizados
- design compacto e baixa altura da armação
- Classificação IK07 e IP67, aprovação em carga estática de 20 kN e teste de pulverizador de sal de 500 h aprovado
- temperatura de operação -40 °C a +50 °C

Aplicação

- Espaços públicos
- Superfícies arquitetônicas verticais
- Piso de praça

Versions





BBP412 BS



BBP403 BS

Desenho dimensional



Informações gerais	
Marca CE	-
Driver incluído	Sim
Marca de inflamabilidade	-
Fonte de luz substituível	N
Dados técnicos de luz	
Cor da fonte de luz	Branco quente 830
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Vidro
Color rendering index (CRI)	>80
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10
Código de proteção de entrada	IP67

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	200 lm
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	50 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia	Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	6,5 W	911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	1,6 W

