



Yerinizi Öne Çıkarmanızı Sağlayacak Eksiksiz Gömme Aşağıdan Aydınlatma Yelpazesi

UNIn-ground

UNIn-ground ürün ailesi güç, ışın açısı, renk sıcaklığı vb. bakımından eksiksiz bir yukarı doğru aydınlatma yelpazesi sunar. Amacı daha fazla güvenlik ve rahatlıkla mekanınızı farklı kılmaktır. Alüminyum muhafazalı, kompakt ve sağlam tasarıma sahip su geçirmez konnektörlerin tümünün amacı kurulumdan sonra fazla bakım yapmadan uzun süreli çalışmayı sağlamaktır. Su geçirmez konnektör daha fazla kurulum kolaylığı ve kurulum maliyetinden tasarruf etmenizi sağlar. RGB (mono RGB), yüksek kaliteli beyaz ışıktan farklı olarak DMX512 kod çözücünün iç kısmında yer alır.

Faydaları

- Kullanımı kolay
- Hızlı kurulum
- Uzun kullanım ömrü
- Sert koşullar için sağlam tasarım

Özellikler

- 1 W - 36 W arasında geniş güç yelpazesi
- Daha fazla ışın açısı seçeneği
- Sıcak beyaz standart, nötr beyaz, RGB ve mono RGB ise özelleştirilmiştir
- Kompakt tasarım ve düşük bağlantı elemanı yüksekliği
- IK67, IP67 sınıfı, 20 KN statik yük ve 500 sa. tuz püskürtme testlerini geçmiştir
- Çalışma sıcaklığı -40°C - +50°C

Uygulama

- Kamusal alanlar
- Dikey mimari yüzeyleri
- Plaza zemini

Versions



BBP412 BS



BBP211 BS



BBP403 BS



BBP213 BS





BBP212 BS






BBP210 BS

Boyutlu çizim



	Ø, mm	H, mm
BBP212	50	107
BCP213	115	117



Genel Bilgiler

CE işareti	-
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Standart eğim açısı üstten montaj	-

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP67

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Alev alma işareti
94831099	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Evet	-
73104299	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Hayır	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
94830399	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Evet	-
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	Evet	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
53415599	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	Evet	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
73105999	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	Hayır	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi	Işık Akısı
94831099	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Cam	200 lm
73104299	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Polikarbon çanak/düz kapak	90 lm
94830399	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Cam	50 lm
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	Polikarbon çanak/opal kapak	110 lm

Order Code	Full Product Name	Optik kapak tipi	Işık Akısı
53415599	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	Polikarbon çanak/opal kapak	45 lm
73105999	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	Polikarbon çanak/düz kapak	50 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
94831099	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	6,5 W
73104299	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	2 W
94830399	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	1,6 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	6 W
53415599	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	3 W
73105999	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	1 W

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
94831099	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	Alüminyum ve gri
73104299	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	Alüminyum

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Rengi
94830399	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	Alüminyum ve gri
01755322	BBP213 LED90/WW 6W 100-240V	Alüminyum ve gri

