

PHILIPS

Lighting



全方位嵌燈向上投射功能 讓您的空間獨一無二

UNIlIn-地面

UNIlIn-地面系列在瓦特數、光束角度、色溫等方面提供完整的向上投射照明範圍，為您打造獨特空間，也兼顧安全與便利。外形精巧堅固的設計，搭配鋁質外罩、防水接頭，確保安裝後長時間運轉，無後顧之憂。防水接頭使得安裝起來更加容易，同時為您省下安裝成本。有別於高品質的白光效果，RGB 色系 (和單一 RGB 色) 燈款內建 DMX512 解碼器也可供選購。

优点

- 安裝位置挑選方便
- 安裝快速
- 使用壽命長
- 堅固的設計符合嚴苛的環境條件

特点

- 從 1W 到 36W 不等的廣域瓦數
- 更多照明光束角度選項
- 純白暖色系為標準色調，也開放中性白、RGB 和 RGB 單色的客製化選項
- 設計風格採輕巧、低牆飾路線
- 符合 IK67、IP67 評級標準，通過 20KN 靜態荷重測試與 500 小時的鹽水噴霧測試
- 運轉溫度 -40°C 到 +50°C

应用

- 公共空間
- 垂直建築表面
- 廣場地面

UNIIn-地面

Versions



BBP412 BS



BBP211 BS



BBP403 BS



BBP213 BS





BBP212 BS





BBP210 BS


二维绘图



	Φ,mm	H,mm
BBP212	90	107
BCP213	115	117



二维绘图



一般資訊	
CE 標誌	-
光源可更換	無
照明技術	
光源色彩	830 暖白光
相關色溫 (規範)	3000 K
演色性指數 (CRI)	>80
柱頂標準傾斜角	-
控制與調光	
可調光	否
認證與應用	
機械衝擊保護規範	IK10
防水防塵規範 (IP)	IP67

一般資訊

Order Code	Full Product Name	內附驅動器	易燃性標誌
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	是	-
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	無	用於安裝於通常易燃的表面
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	是	-
911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	是	用於安裝於通常易燃的表面
911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	是	用於安裝於通常易燃的表面
911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	無	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	光通量	Order Code	Full Product Name	光學罩類型	光通量
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	玻璃	200 lm	911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	聚碳酸酯樹脂罩/乳白色外蓋	110 lm
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	聚碳酸酯樹脂罩/平面外蓋	90 lm	911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	聚碳酸酯樹脂罩/乳白色外蓋	45 lm
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	玻璃	50 lm	911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	聚碳酸酯樹脂罩/平面外蓋	50 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量	Order Code	Full Product Name	耗電量
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	6.5 W	911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	6 W
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	2 W	911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	3 W
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	1.6 W	911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	1 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	外罩色彩	Order Code	Full Product Name	外罩色彩
911401755432	BBP412 LED200/WW 7W 24V L1200	鋁與灰色	911401755322	BBP213 LED110/WW 6W 100-240V	鋁與灰色
911401755302	BBP211 LED90/WW 2W 12V 30D	鋁色	911401755312	BBP212 LED45/WW 3W 100-240V	鋁與灰色
911401755422	BBP403 LED50/WW 2W 24V L300	鋁與灰色	911401755292	BBP210 LED50/WW 1W 12V 30D	鋁色

