



Riktigt bra LED-ljus, helt enkelt

Ledinaire tunn downlight DN065B G2 och DN065C

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energieffektiv
- Behaglig indirekt ljusyta

Funktioner

- Välj bland flera olika storlekar och ljusnivåer
- Välj bland flera olika ljusfärger
- Ultrasmidig utformning

Användning

- Korridorer
- Toaletter
- Väntrum

Ledinaire tunn downlight DN065B G2 och DN065C

Versions



Produktinformation



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_Side



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Side

Ledinaire tunn downlight DN065B G2 och DN065C



-	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,0046 %
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20 (front IP40)
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Nej
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V V
Allmän information	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Utbytbar ljuskälla	Nej
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt färgåtergivningsindex	80
Mekanik och armaturhus	
Färg--	Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Init. korr. färgtemperatur	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde
72007000	DN065C LED10/830 11W	(0.433, 0.4045)	3000 K	86,00 lm/W	950 lm
	220V D175 RD EU	6SDCM			
72009400	DN065C LED10/840 11W	(0.376, 0.379)	4000 K	90,00 lm/W	1000 lm
	220V D175 RD EU	6SDCM			
72011700	DN065C LED20/830	(0.433, 0.4045)	3000 K	82,00 lm/W	1900 lm
	23W 220V D225 RD EU	6SDCM			
72013100	DN065C LED20/840	(0.376, 0.379)	4000 K	86,00 lm/W	2000 lm
	23W 220V D225 RD EU	6SDCM			

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial ineffekt
72007000	DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU	11 W
72009400	DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU	11 W
72011700	DN065C LED20/830 23W 220V D225 RD EU	23 W
72013100	DN065C LED20/840 23W 220V D225 RD EU	23 W



Ledinaire tunn downlight DN065B G2 och DN065C

