



達到新的高度高流明輸出 和遠投影巨大 LED 投射 燈，符合建築架構與大樓 外牆照明既固定又瞬變的 應用需求。

UniFlood G

UniFlood G 是一款巨大、高電能、長方形且按照外部標準設計的建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用打造。堅固機械性能設計，加上高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋梁、地標和古蹟的最佳照明選擇。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 遠投影燈：1 支足座型蠟燭燈，長達 445m (4000K, 3.5° 鏡片)
- 堅固設計 & IP66 標準，符合室外的使用需求
- 包含從窄聚光燈到寬投光燈的廣用光束角度範圍

特点

- 標準：RGBW, RGB, 2700K, 3000K 和 4000K
- 選項：提供 5000K、單一色、RGBA 和可調式白色
- 提供 DMX512/RDM 控制介面選項
- 包含從窄聚光燈到寬投光燈的 8 種可選分佈範圍

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 景觀
- 公園和廣場

Versions



應用	
機械衝擊保護規範	IK09
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學覆蓋/鏡頭類型	CLFT
內附驅動器	是
易攜性標誌	F
光源可更換	否
照明科技	
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	DGR

適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401750222	BVP343 48LED 27K 220V 3	-
911401750232	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	1%
911401750242	BVP343 48LED 30K 220V 3	-
911401750252	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	1%
911401750262	BVP343 48LED 40K 220V 3	-
911401750272	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	1%
911401750282	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	1%
911401750292	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	1%
911401750302	BVP343 108LED 27K 220V 7	-
911401750312	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	1%
911401750322	BVP343 108LED 30K 220V 7	-
911401750332	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	1%
911401750342	BVP343 108LED 40K 220V 7	-
911401750352	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	1%
911401750362	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	1%
911401750372	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	1%
911401750382	BVP343 108LED 27K 220V 15x17	-
911401750392	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	1%
911401750402	BVP343 108LED 30K 220V 15x17	-
911401750412	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	1%
911401750422	BVP343 108LED 40K 220V 15x17	-
911401750432	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	1%
911401750442	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	1%
911401750452	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	1%
911401750462	BVP344 96LED 27K 220V 3	-
911401750472	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	1%
911401750482	BVP344 96LED 30K 220V 3	-
911401750492	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	1%
911401750502	BVP344 96LED 40K 220V 3	-
911401750512	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	1%
911401750522	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	1%
911401750532	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	1%
911401750542	BVP344 216LED 27K 220V 7	-
911401750552	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	1%
911401750562	BVP344 216LED 30K 220V 7	-
911401750572	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	1%

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401750582	BVP344 216LED 40K 220V 7	-
911401750592	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	1%
911401750602	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	1%
911401750612	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	1%
911401750622	BVP344 216LED 27K 220V 15x17	-
911401750632	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	1%
911401750642	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	-
911401750652	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	1%
911401750662	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	-
911401750672	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	1%
911401750682	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	1%
911401750692	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	1%

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光	Order Code	Full Product Name	可調光
911401750222	BVP343 48LED 27K 220V 3	否	911401750462	BVP344 96LED 27K 220V 3	否
911401750232	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	是	911401750472	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	是
911401750242	BVP343 48LED 30K 220V 3	否	911401750482	BVP344 96LED 30K 220V 3	否
911401750252	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	是	911401750492	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	是
911401750262	BVP343 48LED 40K 220V 3	否	911401750502	BVP344 96LED 40K 220V 3	否
911401750272	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	是	911401750512	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	是
911401750282	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	是	911401750522	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	是
911401750292	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	是	911401750532	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	是
911401750302	BVP343 108LED 27K 220V 7	否	911401750542	BVP344 216LED 27K 220V 7	否
911401750312	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	是	911401750552	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	是
911401750322	BVP343 108LED 30K 220V 7	否	911401750562	BVP344 216LED 30K 220V 7	否
911401750332	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	是	911401750572	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	是
911401750342	BVP343 108LED 40K 220V 7	否	911401750582	BVP344 216LED 40K 220V 7	否
911401750352	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	是	911401750592	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	是
911401750362	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	是	911401750602	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	是
911401750372	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	是	911401750612	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	是
911401750382	BVP343 108LED 27K 220V 15x17	否	911401750622	BVP344 216LED 27K 220V 15x17	否
911401750392	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	是	911401750632	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	是
911401750402	BVP343 108LED 30K 220V 15x17	否	911401750642	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	否
911401750412	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	是	911401750652	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	是
911401750422	BVP343 108LED 40K 220V 15x17	否	911401750662	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	否
911401750432	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	是	911401750672	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	是
911401750442	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	是	911401750682	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	是
911401750452	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	是	911401750692	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	是

基本資訊

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	裝置部 件數量	Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	裝置部 件數量
911401750222	BVP343 48LED 27K 220V 3	3.5° x 3.5°	WW	1	911401750272	BVP343 48LED 40K 220V 3	3.5° x 3.5°	NW	1
911401750232	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	WW	1		DMX			
911401750242	BVP343 48LED 30K 220V 3	3.5° x 3.5°	WW	1	911401750282	BVP343 48LED RGB 220V 3	3.5° x 3.5°	RD/GN/BL (RGB)	1
911401750252	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	WW	1		DMX			
911401750262	BVP343 48LED 40K 220V 3	3.5° x 3.5°	NW	1	911401750292	BVP343 48LED RGBNW 220V 3	3.5° x 3.5°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	1
						DMX			

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	裝置部 件數量
911401750302	BVP343 108LED 27K 220V 7	7.5° x 7.5°	WW	1
911401750312	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	WW	1
911401750322	BVP343 108LED 30K 220V 7	7.5° x 7.5°	WW	1
911401750332	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	WW	1
911401750342	BVP343 108LED 40K 220V 7	7.5° x 7.5°	NW	1
911401750352	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	NW	1
911401750362	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	RD/GN/BL (RGB)	1
911401750372	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	1
911401750382	BVP343 108LED 27K 220V 15x17	15° x 17°	WW	1
911401750392	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	WW	1
911401750402	BVP343 108LED 30K 220V 15x17	15° x 17°	WW	1
911401750412	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	WW	1
911401750422	BVP343 108LED 40K 220V 15x17	15° x 17°	NW	1
911401750432	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	NW	1
911401750442	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	15° x 17°	RD/GN/BL (RGB)	1
911401750452	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	15° x 17°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	1
911401750462	BVP344 96LED 27K 220V 3	3.5° x 3.5°	WW	1
911401750472	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	WW	1
911401750482	BVP344 96LED 30K 220V 3	3.5° x 3.5°	WW	1
911401750492	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	WW	1
911401750502	BVP344 96LED 40K 220V 3	3.5° x 3.5°	NW	1

Order Code	Full Product Name	燈具光束幅度	光源色彩	裝置部 件數量
911401750512	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	NW	1
911401750522	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	RD/GN/BL (RGB)	1
911401750532	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	3.5° x 3.5°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	1
911401750542	BVP344 216LED 27K 220V 7	7.5° x 7.5°	WW	2
911401750552	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	WW	2
911401750562	BVP344 216LED 30K 220V 7	7.5° x 7.5°	WW	2
911401750572	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	WW	2
911401750582	BVP344 216LED 40K 220V 7	7.5° x 7.5°	NW	2
911401750592	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	NW	2
911401750602	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	RD/GN/BL (RGB)	2
911401750612	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	7.5° x 7.5°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	2
911401750622	BVP344 216LED 27K 220V 15x17	15° x 17°	WW	2
911401750632	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	WW	2
911401750642	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	15° x 17°	WW	2
911401750652	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	WW	2
911401750662	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	15° x 17°	NW	2
911401750672	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	15° x 17°	NW	2
911401750682	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	15° x 17°	RD/GN/BL (RGB)	2
911401750692	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	15° x 17°	RD/GN/BL/WH (RGBW)	2

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始顯色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401750222	BVP343 48LED 27K 220V 3	2700 K	80	6229 lm
911401750232	BVP343 48LED 27K 220V 3 DMX	2700 K	80	6104 lm
911401750242	BVP343 48LED 30K 220V 3	3000 K	80	6665 lm
911401750252	BVP343 48LED 30K 220V 3 DMX	3000 K	80	6532 lm
911401750262	BVP343 48LED 40K 220V 3	4000 K	80	7600 lm
911401750272	BVP343 48LED 40K 220V 3 DMX	4000 K	80	7447 lm
911401750282	BVP343 48LED RGB 220V 3 DMX	- K	-	4700 lm
911401750292	BVP343 48LED RGBNW 220V 3 DMX	- K	-	5482 lm
911401750302	BVP343 108LED 27K 220V 7	2700 K	80	16632 lm
911401750312	BVP343 108LED 27K 220V 7 DMX	2700 K	80	16299 lm
911401750322	BVP343 108LED 30K 220V 7	3000 K	80	17796 lm
911401750332	BVP343 108LED 30K 220V 7 DMX	3000 K	80	17440 lm
911401750342	BVP343 108LED 40K 220V 7	4000 K	80	20291 lm
911401750352	BVP343 108LED 40K 220V 7 DMX	4000 K	80	19885 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401750362	BVP343 108LED RGB 220V 7 DMX	- K	-	12551 lm
911401750372	BVP343 108LED RGBNW 220V 7 DMX	- K	-	14343 lm
911401750382	BVP343 108LED 27K 220V 15x17	2700 K	80	17131 lm
911401750392	BVP343 108LED 27K 220V 15x17 DMX	2700 K	80	16788 lm
911401750402	BVP343 108LED 30K 220V 15x17	3000 K	80	18330 lm
911401750412	BVP343 108LED 30K 220V 15x17 DMX	3000 K	80	17964 lm
911401750422	BVP343 108LED 40K 220V 15x17	4000 K	80	20900 lm
911401750432	BVP343 108LED 40K 220V 15x17 DMX	4000 K	80	20482 lm
911401750442	BVP343 108LED RGB 220V 15x17 DMX	- K	-	12927 lm

Order Code	Full Product Name	初始顏色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401750452	BVP343 108LED RGBNW 220V 15x17 DMX	- K	-	14774 lm
911401750462	BVP344 96LED 27K 220V 3	2700 K	80	12458 lm
911401750472	BVP344 96LED 27K 220V 3 DMX	2700 K	80	12209 lm
911401750482	BVP344 96LED 30K 220V 3	3000 K	80	13330 lm
911401750492	BVP344 96LED 30K 220V 3 DMX	3000 K	80	13063 lm
911401750502	BVP344 96LED 40K 220V 3	4000 K	80	15199 lm
911401750512	BVP344 96LED 40K 220V 3 DMX	4000 K	80	14895 lm
911401750522	BVP344 96LED RGB 220V 3 DMX	- K	-	9401 lm
911401750532	BVP344 96LED RGBNW 220V 3 DMX	- K	-	10963 lm
911401750542	BVP344 216LED 27K 220V 7	2700 K	80	33264 lm
911401750552	BVP344 216LED 27K 220V 7 DMX	2700 K	80	32599 lm
911401750562	BVP344 216LED 30K 220V 7	3000 K	80	35592 lm
911401750572	BVP344 216LED 30K 220V 7 DMX	3000 K	80	34881 lm
911401750582	BVP344 216LED 40K 220V 7	4000 K	80	40582 lm
911401750592	BVP344 216LED 40K 220V 7 DMX	4000 K	80	39770 lm

Order Code	Full Product Name	初始顏色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401750602	BVP344 216LED RGB 220V 7 DMX	- K	-	25101 lm
911401750612	BVP344 216LED RGBNW 220V 7 DMX	- K	-	28687 lm
911401750622	BVP344 216LED 27K 220V 15x17	2700 K	80	34262 lm
911401750632	BVP344 216LED 27K 220V 15x17 DMX	2700 K	80	33577 lm
911401750642	BVP344 216LED 30K 220V 15x17	3000 K	80	36660 lm
911401750652	BVP344 216LED 30K 220V 15x17 DMX	3000 K	80	35927 lm
911401750662	BVP344 216LED 40K 220V 15x17	4000 K	80	41800 lm
911401750672	BVP344 216LED 40K 220V 15x17 DMX	4000 K	80	40964 lm
911401750682	BVP344 216LED RGB 220V 15x17 DMX	- K	-	25854 lm
911401750692	BVP344 216LED RGBNW 220V 15x17 DMX	- K	-	29547 lm

