



Jargeau LED gen3 – historische vormgeving gecombineerd met moderne verlichtingstechnologi e

Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 combineert de historische kenmerken van de eerste vierzijdige straatlampen uit de 19e eeuw met de technische prestaties van armaturen uit de 21e eeuw. De armatuur maakt gebruik van de energiebesparende LEDGINE - O engine samen met hoogwaardige optieken, met behoud van het karakter van de armatuur. Dankzij het ingebouwde, door Philips Ledgine geoptimaliseerde LED-platform en de ruime keuze uit toepassingsspecifieke optieken levert Jargeau LED gen3 de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting in de straat, waardoor u nog meer energie kunt besparen. De armatuur wordt geleverd met een of twee Philips SR-aansluitingen (System Ready), wat de armatuur toekomstbestendig maakt en klaar om te worden gekoppeld. met zowel op zichzelf staande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals Interact City van Signify. Elk afzonderlijke armatuur kan geïdentificeerd worden met de Philips Servicetag. Door simpelweg een QR-code te scannen op het armatuur, krijgt u direct toegang tot de armatuurconfiguratie, reserveonderdelen en documentatie. Jargeau LED gen3 kan ook worden uitgerust met ons speciale lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt.

Jargeau LED gen3

Voordelen

- Iconische armatuur die in zowel hedendaagse als historische omgevingen past
- Geschikt voor diverse toepassingen om te voldoen aan de behoeften en eisen van wegen en straten met verschillende geometrieën
- Gemakkelijk te onderhouden; klaar om te worden gekoppeld met opzichzelfstaande lichtregelsystemen en softwaretoepassingen zoals Interact City van Signify

Kenmerken

- Historische vorm
- Grote keuze uit verschillende bundels en interne louvres om minimale verblinding te waarborgen
- Diverse montagemogelijkheden: armatuur kan gecombineerd worden met verschillende masten,
- Gereed voor combinatie met regelaars door middel van de SR-aansluiting (System Ready)
- Iedere armatuur kan afzonderlijk worden geïdentificeerd dankzij de Philips Servicetag

Toepassing

- Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
- Stadscentra, historische ruimten, oude dorpen, straten, steegjes.
- Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Versions





BDP768 BDP651 without spigot RET




BDP651 40led

Maatschets



Jargeau LED gen3

Maatschets



Algemene informatie

CE-markering	Ja
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Brandbaarheidsmarkering	-
Type lichtbron	LED50
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit

Gegevens lichttechniek

Bundelspreiding armatuur	30° - 5° x 153°
Kleur lichtbron	830 warmwit
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurweergave-index (CRI)	80
Optiektype buiten	Middelbrede lichtverdeling 50
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,01

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	38 W
-----------------	------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Zwart
-----------------	-------

Keurmerken en classificaties

IK-classificatie	IK09
Beschermingsklasse	IP 66
Surge Protection (Common/ Differential)	Piekspanningsbev eiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Code productfamilie
8718699892029	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651
8718699881030	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
8719514242395	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	BSP651
8719514242418	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	BSP651
8720169039766	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BSP651
8719514242357	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	BDP651
8719514242371	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	BDP651
8720169039759	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	BDP651

Jargeau LED gen3

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Lichtstroom	Order Code	Full Product Name	Type lichtkap	Lichtstroom
8718699892029	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	3.250 lm	8720169039766	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	3.400 lm
8718699881030	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	3.250 lm	8719514242357	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6	Vlak glas	3.450 lm
8719514242395	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3	Vlak glas	3.450 lm	8719514242371	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6	Vlak glas	3.700 lm
8719514242418	BSP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 3	Vlak glas	3.700 lm	8720169039759	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	3.400 lm

