



外形纖薄，高效率

GreenPerform 平板燈

GreenPerform Panel RC160 是市面上最高效的輕巧平板燈，有兩種流明選項及四種規格種類：200X1200、300X1200、600x600、600x1200，另有三種安裝選擇：隱藏式、懸吊式、石膏天花板，也提供類似 Interact Office、POE 的連線系統，可微調白光。

优点

- 高節能成效
- 有 200X1200、300X1200、600X600、600X1200 不同尺寸，可搭配多種天花板
- 不錯的燈光品質
- 可靠的效能
- 容易維護與安裝
- 辦公室相容款 UGR19 和 UGR16 版本提供更好的視覺舒適性

特点

- 系統效率 110lm/W (非 UGR19/16 版本)
- CRI >80, SDCM 4
- 使用壽命：50k 小時 (L80@25deg)
- 適用於特定類型的 UGR19 和 UGR16
- 適用於特定類型的 IP44 正面/IP20 背面

应用

- 辦公室照明
- 家用照明

GreenPerform 平板燈

Versions



Green Perform Panel 4 60 60

二维绘图

