



Светильник
специального
исполнения **Essential
Smartbright** —
выгодное решение. Его
конструкция защищена
от влаги и пыли (класс
защиты **IP65**).

Светильник
поставляется в **2**
размерах,
позволяющим
удовлетворить ваши
индивидуальные



требования к освещению.

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Новый светильник специального исполнения Philips Essential Smartbright — исключительно выгодное решение. Он идеально подходит для повседневного освещения в помещениях и при полуоткрытой установке. Светильник поставляется в 2 размерах, а также обладает защитой от влаги и пыли.

Преимущества

- Срок службы 20 000 часов
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли

Характеристики

- 20 000 ч
- Гарантия 1 год
- IP65: защита от влаги и пыли
- IK06: прочная конструкция
- Все комплектующие для монтажа входят в комплект

Применение

- Гостиницы
- Офисы
- Жилые помещения

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Versions





EssentialSmartbright Bulkhead



EssentialSmartbright Bulkhead

Чертеж размеров



Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Общая информация	
Маркировка CE	Маркировка CE
Драйвер в комплекте	Да
Сертификат ENEC	-
Знак пожароопасности	-
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Ширина светового пучка источника света	120 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Эффективность (номинальная) (ном.)	80 лм/В
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 or 60 Hz
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения (IP)	IP65
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	SDCM<6
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,007 %
Условия эксплуатации	
Максимальный уровень диммирования	Не применимо

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Светоотдача
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	960 лм
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	1 600 лм

Светильник специального исполнения Essential Smartbright

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	От 220 до 240 Вт	12 В

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	220–240 Вт	20 В

