



UniFlood M to naświetlacze iluminacyjne LED dużej mocy o budowie modułowej do zastosowań zewnętrznych (np. oświetlenie dużych elewacji)

UniFlood M

UniFlood M został opracowany z myślą o oświetleniu dużych obiektów architektonicznych. Solidna konstrukcja i zaawansowana optyka tej oprawy sprawiają, że jest ona idealnym rozwiązaniem do oświetlania wielopiętrowych fasad zewnętrznych, mostów, zabytków i pomników. Dostępne barwy światła to: biały, monochromatyczny, RGB, RGBW i regulowana biel. Ośmiem różnych optyk oraz standard sterowania DMX512/RDM dają ogromne możliwości w projektowaniu

Korzyści

- Każda głowica może być regulowana indywidualnie.
- Każda głowica może być sterowana indywidualnie (opcjonalnie).
- Ośiem różnych optyk
- Jednym z wariantów sterowanie w standardzie DMX512/RDM
- Solidna konstrukcja i stopień szczelności IP66

Cechy

- Standard: RGBW, RGB, 2700K, 3000K i 4000K
- Opcja: 5000K, kolory monochromatyczne i regulowana biel
- Długości od 300 do 750 mm
- Regulacja nachylenia każdej głowicy oddzielnie oraz całego zestawu
- Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej

Zastosowanie

- Mosty, pomniki i fasady
- Iluminacja budynków

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Do zastosowań zewnętrznych

