



Đèn pha công suất cao với dạng mô-đun đích thực.

UniFlood M

UniFlood M là đèn pha LED kiến trúc dạng mô-đun, hình chữ nhật, hiệu quả về mặt chi phí và dùng được ở ngoài trời, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học hiệu quả cao giúp loại đèn này trở nên lý tưởng cho hệ thống chiếu sáng mặt tiền của những tòa nhà cao tầng, cầu, công trình nổi bật và tượng đài. Có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và trắng có thể điều chỉnh. Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.

Lợi ích

- Mỗi đầu được điều chỉnh nghiêng riêng biệt.
- Mỗi đầu có thể được kiểm soát riêng biệt (tùy chọn)
- Tám thấu kính tán quang khác nhau từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng
- Lựa chọn điều khiển DMX512/RDM
- Chiếu sáng 1 foot nền ở tối đa 200 m
- Thiết kế chắc chắn & đạt tiêu chuẩn IP66 để sử dụng ngoài trời

Tính năng

- Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K
- Tùy chọn 5000 K với các màu đơn sắc và màu trắng có thể điều chỉnh
- Chiều dài linh động từ 300 đến 750 mm
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh cho mỗi đầu và cả bộ đèn
- Khung thép

UniFlood M

Ứng dụng

- Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
- Cảnh quan
- Công viên và Quảng trường

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời.

