



具備真正模組化設計的高功率泛光燈。

UniFlood M

UniFlood M 是一款模組化、長方型設計且符合成本效益的外部評等建築 LED 投射燈，專為大樓外牆、造景和室外投射燈等應用場合打造。堅固的機械式設計和高效能光學設計，使得這款燈具成為多層高外牆、橋樑、地標和古蹟的最理想照明首選。提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色。提供八種不同的擴展透鏡，包括窄聚光燈，到寬投射燈，並且提供 DMX512/RDM 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

优点

- 單側頂部可分開調整傾斜度。
- 單側頂部可分開控制 (選配功能)
- 從窄聚光燈到寬投射燈，共計八種不同的擴展透鏡款式
- DMX512/RDM 控制器選項
- 1 支底座型蠟燭燈，長達 200m
- 堅固的設計與 IP66 評級標準，符合室外用途

特点

- 標準：RGBW, RGB, 2700K, 3000K 和 4000K
- 5000K、單色系和可調式白光是選配特色。
- 長度從 300 到 750mm 不等
- 單側頂部與整套燈具的傾斜角度均可任意調整
- 鋼材支架

应用

- 橋樑、古蹟和建築立面
- 景觀
- 公園和廣場

安全提示

- 僅適合室外使用。