



Philips Ledinaire Square väggmonterad: för dina dagliga belysningsbehov.

Ledinaire Square Wall-mounted

Offentliga utrymmen och cirkulationsområden som parkeringsgarage, kontor, entréer, foajéer, korridorer och trapphus kräver den mest driftsäkra belysningen. Med Philips Ledinaire får du suverän tillförlitlighet och mer därtill. Denna populära serie erbjuder ett urval av installationsfärdiga LED-armaturer som du kan välja mellan. Till exempel vår moderna Ledinaire Square WL055V-modell för väggmontering som passar för många olika allmänna belysningstillämpningar. Och precis som resten av Ledinaire-serien är den utformad med Philips höga kvalitetsstandarder till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ett prisvärt, pålitligt och energieffektivt val för väggmontering från det ledande namnet inom LED.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Energibesparande LED
- Vattentät och slagtålig
- Passar i många olika typer av anläggningar
- Rektangulär 1:1-ersättning för TCH329-armatur

Funktioner

- Modern, enkel design
- Hög effektivitet med 100 lm/W
- Hög kapslingsklass (IP65 och IK08)
- Nödbelysning som tillval med 3 timmars batteritid
- Optimal rörelsedetektering och dagsljussensor (MDU)
- Valfri stegvis dimring med dip-switch vid 10 % och 20 %

Ledinaire Square Wall-mounted


Användning

- Parkeringsgarage
- entréer
- Korridorer
- Trapphus


Varning och Säkerhet

- För MDU-utföranden (rörelsedetektering):
- Sensortäckningen kan variera mellan inom- och utomhusanvändning.
- Stark vind och kraftigt regn kan utlösa sensorn om det inte finns några omgivande väggar, tak osv.
- Alla typer av vibrationer och rörelser kan utlösa sensorn. Säkerställ att sensorn är långt ifrån alla sådana kontinuerliga signaler.

Måttskiss




Produktinformation



Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)




Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)

Ledinaire Square Wall-mounted

Produktinformation



**Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)**



**Ledinaire Square Wall-mounted
standard version (PSU)**



**Ledinaire Square Wall-mounted
with Movement Detection Unit
(MDU)**

Ledinaire Square Wall-mounted

Allmän information	
CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	110 °
Färgåtergivningsindex	>80
Stroboskopisk effekt	1,6
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Användning och godkännande	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	SDCM≤5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Användningsförhållanden	
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt

Allmän information

		Typ av		
Order Code	Full Product Name	nödbelysningsbatteri	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Lithium	-	WL055V
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Lithium	-	WL055V
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-	-	-
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-	-	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-	Programmerbar rörelse- och ljussensor	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-	Programmerbar rörelse- och ljussensor	-

Ljusteknik (1/2)

		Full	Korrelerad	Ljusutbyte	
		Product	färgtemperatur	(märkvärde)	
Order Code	Name	(nom)	(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910505100601	WL055V LED6S/84 O PSU EL3 WH	4000 K	79 lm/W	630 lm	Bredstrålande ljusfördelning
910505100602	WL055V LED6S/83 O PSU EL3 WH	3000 K	75 lm/W	600 lm	Bredstrålande ljusfördelning
911401834880	WL055V LED6S/83 O PSU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	110° spridningsvinkel

		Full	Korrelerad	Ljusutbyte	
		Product	färgtemperatur	(märkvärde)	
Order Code	Name	(nom)	(nom)	Ljusflöde	Optiktyp
911401834980	WL055V LED6S/84 O PSU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	110° spridningsvinkel
911401850580	WL055V LED6S/84 O PSR MDU WH	4000 K	105 lm/W	630 lm	110° spridningsvinkel
911401862580	WL055V LED6S/83 O PSR MDU WH	3000 K	100 lm/W	600 lm	110° spridningsvinkel

Ledinaire Square Wall-mounted

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	1

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	1
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	1
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	1

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	8 W
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	8 W
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	6 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	6 W
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	6 W
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	6 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	0 till +25 °C
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	0 till +25 °C
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-20 till +35 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-20 till +35 °C
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-20 till +35 °C
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-20 till +35 °C

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	Nej
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	Nej
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	Nej
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	Ja
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	Ja

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	370 lm	3 W
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	370 lm	3 W
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Nödljusflöde	Reservkraft
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	-	-
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	-	-

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
910505100601	WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH	-
910505100602	WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH	-
911401834880	WL055V LED6S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Max. dimringsnivå
911401834980	WL055V LED6S/840 PSU WH	-
911401850580	WL055V LED6S/840 PSR MDU WH	20%
911401862580	WL055V LED6S/830 PSR MDU WH	20%

Ledinaire Square Wall-mounted

