



Kompakter LED-Spot, der sich ideal für Energieeinsparungen eignet

StoreFit

Einzelhändler suchen immer nach Möglichkeiten, ihren ökologischen Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren. Mit der ST210 können sie konventionelle CDM-Leuchten mühelos durch LED ersetzen und dadurch einen deutlich niedrigeren Stromverbrauch erzielen. Das unauffällige und kompakte Design verringert die Sichtbarkeit des Produkts im Geschäft und lenkt die Aufmerksamkeit des Käufers auf die Waren. Mit diesem kostengünstigen LED-Stromschienenstrahler können Sie sofort Stromkosten einsparen.

Vorteile

- Sehr unauffälliges Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf
- Perfekter LED-Austauschartikel für konventionelle CDM-Leuchten
- Geringe Anschaffungskosten

Merkmale

- Bis zu 3.900 lm
- In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich
- Verfügbar mit 3.000 K, 4.000 K und PremiumWhite 3.000 K
- Erhältlich mit einem tief-/breitstrahlenden oder breitstrahlenden Reflektor



Anwendung

- Lebensmittelgeschäfte
- Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
- Modefachgeschäfte

Hinweise

- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren von LED oder Reflektor ist untersagt.
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Abmessungsskizzen



Produktdetails

StoreFit ST210T, black



| Allgemeine Informationen | |
|---|------------------------------------|
| CE-Zeichen | Ja |
| Betriebsgerät inklusive | Ja |
| ENEC-Zeichen | ENEC-Zeichen |
| Entflammbarkeitszeichen | - |
| Glühfadentest | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| Lichtquelle austauschbar | Nein |
| Lichttechnische Daten | |
| Abstrahlungswinkel der Lichtquelle | 120 Grad |
| Betrieb und Elektrik | |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |
| Genehmigung und Anwendung | |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK02 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Initialkennwerte (IEC-konform) | |
| Lichtstromtoleranz | +/-10% |
| Anwendungsbedingungen | |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nicht anwendbar |

Allgemeine Informationen

| Order Code | Full Product Name | Anzahl Vorschaltgeräte | Produktfamiliencode |
|------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 2 Einheiten | ST210Y |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Einheit | ST210T |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Einheit | ST210T |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Einheit | ST210T |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Einheit | ST210T |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Einheit | ST210T |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Einheit | ST210T |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Einheit | ST210T |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Einheit | ST210T |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Einheit | ST210T |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Einheit | ST210T |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Einheit | ST210T |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Einheit | ST210T |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Einheit | ST210T |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Einheit | ST210T |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Einheit | ST210T |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Einheit | ST210T |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Einheit | ST210T |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Einheit | ST210T |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Einheit | ST210T |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Einheit | ST210T |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Einheit | ST210T |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Einheit | ST210T |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Einheit | ST210T |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Einheit | ST210T |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Einheit | ST210T |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Einheit | ST210T |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Einheit | ST210T |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Einheit | ST210T |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Einheit | ST210T |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Einheit | ST210T |

Lichttechnische Daten (1/2)

| Ähnlichste | | | | | | Ähnlichste | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---|----------------|---------------------|-------------------|------------|
| Order | Full | Ähnlichste | | | | Order | Full | Ähnlichste | | | |
| Code | Product | Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex | Nennlichtausbeute | Lichtstrom | Code | Product | Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex | Nennlichtausbeute | Lichtstrom |
| | Name | (Nom) | (CRI) | (nom.) | | | Name | (Nom) | (CRI) | (nom.) | |
| 98276800 | ST210Y 19S/FM T PSU MB WH | 3000 K | ≥80 | 78 lm/W | 3.900 lm | 98289800 | ST210Y 39S/ PW930 PSU MB WH | 3000 K | ≥90 | 128 lm/W | 7.700 lm |
| 98277500 | ST210Y 19S/FM T DIA MB WH | 3000 K | ≥80 | 78 lm/W | 3.900 lm | 98290400 | ST210Y 39S/ PW930 DIA MB WH | 3000 K | ≥90 | 128 lm/W | 7.700 lm |
| 98278200 | ST210Y 27S/83 O PSU MB WH | 3000 K | ≥80 | 120 lm/W | 5.800 lm | 98262100 | ST210T 27S/83 O PSU MB BK | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm |
| 98279900 | ST210Y 27S/83 O DIA MB WH | 3000 K | ≥80 | 116 lm/W | 5.800 lm | 98263800 | ST210T 27S/83 O PSU WB BK | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm |
| 98280500 | ST210Y 27S/84 O PSU MB WH | 4000 K | ≥80 | 120 lm/W | 5.900 lm | 98266900 | ST210T 39S/83 O PSU MB BK | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm |
| 98281200 | ST210Y 27S/84 O DIA MB WH | 4000 K | ≥80 | 123 lm/W | 5.900 lm | 98267600 | ST210T 39S/83 O PSU WB BK | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm |
| 98282900 | ST210Y 27S/ PW930 PSU MB WH | 3000 K | ≥90 | 121 lm/W | 5.700 lm | 98270600 | ST210T 27S/84 O PSU MB BK | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm |
| 98283600 | ST210Y 27S/ PW930 DIA MB WH | 3000 K | ≥90 | 121 lm/W | 5.700 lm | 98271300 | ST210T 27S/84 O PSU WB BK | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm |
| 98284300 | ST210Y 39S/83 O PSU MB WH | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 7.800 lm | 98274400 | ST210T 39S/84 O PSU MB BK | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 98286700 | ST210Y 39S/83 O DIA MB WH | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 7.800 lm | 98275100 | ST210T 39S/84 O PSU WB BK | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 98287400 | ST210Y 39S/84 O PSU MB WH | 4000 K | ≥80 | 108 lm/W | 8.100 lm | 01188500 | ST210T 27S/83 O WIA MB BK | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm |
| 98288100 | ST210Y 39S/84 O DIA MB WH | 4000 K | ≥80 | 108 lm/W | 8.100 lm | 01189200 | ST210T 27S/83 O WIA WB BK | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm |

| Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | Ähnlichste Farbwiedergabeindex (CRI) | Ähnlichste Nennlichtausbeute (nom.) | Ähnlichste Lichtstrom | Order Code | Full Product Name | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | Ähnlichste Farbwiedergabeindex (CRI) | Ähnlichste Nennlichtausbeute (nom.) | Ähnlichste Lichtstrom |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01192200 | ST210T 39S/83 0 WIA MB BK | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm | 0 PSU MB WH | | | | | |
| | | | | | | 98269000 | ST210T 27S/84 | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm |
| 01193900 | ST210T 39S/83 0 WIA WB BK | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm | 0 PSU WB WH | | | | | |
| | | | | | | 98272000 | ST210T 39S/84 | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 01196000 | ST210T 27S/84 0 WIA MB BK | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm | 0 PSU MB WH | | | | | |
| | | | | | | 98273700 | ST210T 39S/84 | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 01197700 | ST210T 27S/84 0 WIA WB BK | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm | 0 PSU WB WH | | | | | |
| | | | | | | 01190800 | ST210T 39S/83 | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm |
| 01112000 | ST210T 39S/84 0 WIA MB BK | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm | 0 WIA MB WH | | | | | |
| | | | | | | 01191500 | ST210T 39S/83 | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm |
| 01113700 | ST210T 39S/84 0 WIA WB BK | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm | 0 WIA WB WH | | | | | |
| | | | | | | 01194600 | ST210T 27S/84 | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm |
| 98260700 | ST210T 27S/83 0 PSU MB WH | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm | 0 WIA MB WH | | | | | |
| | | | | | | 01195300 | ST210T 27S/84 | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm |
| 98261400 | ST210T 27S/83 0 PSU WB WH | 3000 K | ≥80 | 122 lm/W | 2.700 lm | 0 WIA WB WH | | | | | |
| | | | | | | 01198400 | ST210T 39S/84 | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 98264500 | ST210T 39S/83 0 PSU MB WH | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm | 0 WIA MB WH | | | | | |
| | | | | | | 01199100 | ST210T 39S/84 | 4000 K | ≥80 | 109 lm/W | 4.100 lm |
| 98265200 | ST210T 39S/83 0 PSU WB WH | 3000 K | ≥80 | 113 lm/W | 3.900 lm | 0 WIA WB WH | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 98268300 | ST210T 27S/84 | 4000 K | ≥80 | 127 lm/W | 2.800 lm | | | | | | |

Lichttechnische Daten (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Optik | Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|---|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend | 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend | 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |

| Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|----------------------------|---|
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlend |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlend |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlend |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Tief-/breitstrahlend |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Breitstrahlend |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Breitstrahlend |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Breitstrahlend |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Breitstrahlend |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Breitstrahlend |

| Order Code | Full Product Name | Optik |
|------------|--------------------------|---|
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Breitstrahlend |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Breitstrahlend |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Breitstrahlend |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Breitstrahlend |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Breitstrahlend |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Breitstrahlend |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Breitstrahlend |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Breitstrahlend |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Breitstrahlend |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Tief-/breitstrahlender Reflektor, stark reflektierend |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Breitstrahlend |

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|----------------------------|------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | 50 W |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 50 W |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | 48,5 W |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 50 W |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | 49 W |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 48 W |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | 49 W |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 48 W |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | 69 W |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 69 W |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | 75 W |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 75 W |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | 75 W |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 75 W |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | 22 W |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | 22 W |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | 34,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|--------------------------|------------------|
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | 34,5 W |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | 22 W |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | 22 W |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | 37,5 W |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | 37,5 W |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | 22 W |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | 22 W |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | 34,5 W |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | 34,5 W |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | 22 W |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | 22 W |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | 37,5 W |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | 37,5 W |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | 22 W |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | 22 W |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | 34,5 W |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | 34,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|--------------------------|------------------|
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | 22 W |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | 22 W |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | 37,5 W |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | 37,5 W |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | 34,5 W |

| Order Code | Full Product Name | Energieverbrauch |
|------------|--------------------------|------------------|
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | 34,5 W |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | 22 W |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | 22 W |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | 37,5 W |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | 37,5 W |

Temperatur

| Order Code | Full Product Name | Umgebungstemperaturbereich |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | +10 bis +35 °C |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | +10 bis +35 °C |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | +10 bis +35 °C |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | +10 bis +35 °C |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | -10 bis +35 °C |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | -10 bis +35 °C |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | -10 bis +35 °C |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | -10 bis +35 °C |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | -10 bis +35 °C |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | -10 bis +35 °C |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | -10 bis +35 °C |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | -10 bis +35 °C |

| Order Code | Full Product Name | Umgebungstemperaturbereich |
|------------|--------------------------|----------------------------|
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | -10 bis +35 °C |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | -10 bis +35 °C |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | -10 bis +35 °C |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | -10 bis +35 °C |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | -10 bis +35 °C |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | -10 bis +35 °C |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | -10 bis +35 °C |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | -10 bis +35 °C |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | -10 bis +35 °C |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | -10 bis +35 °C |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | -10 bis +35 °C |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | -10 bis +35 °C |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | -10 bis +35 °C |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | -10 bis +35 °C |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | -10 bis +35 °C |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | -10 bis +35 °C |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | -10 bis +35 °C |

Lichtregelung und Dimmen

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|----------------------------|-------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Nein |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Kabelloses Dimmen |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Nein |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Kabelloses Dimmen |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Nein |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Kabelloses Dimmen |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Nein |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Ja |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Nein |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Kabelloses Dimmen |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Nein |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Kabelloses Dimmen |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Nein |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Ja |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Nein |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|--------------------------|---------|
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Nein |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Nein |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Nein |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Nein |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Nein |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Nein |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Ja |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Ja |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Ja |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Ja |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Ja |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Ja |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Ja |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Ja |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Nein |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|--------------------------|---------|
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Nein |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Nein |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Nein |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Nein |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Nein |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Nein |

| Order Code | Full Product Name | Dimmbar |
|------------|--------------------------|---------|
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Ja |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Ja |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Ja |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Ja |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Ja |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Ja |

Mechanik und Gehäuse

| Order Code | Full Product Name | Gehäusefarbe |
|------------|----------------------------|--------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Weiß |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Weiß |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Weiß |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Weiß |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Weiß |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Weiß |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Weiß |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Weiß |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Weiß |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Weiß |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Weiß |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Weiß |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Weiß |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Weiß |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Schwarz |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Schwarz |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Schwarz |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Schwarz |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Schwarz |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Schwarz |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Schwarz |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Schwarz |

| Order Code | Full Product Name | Gehäusefarbe |
|------------|--------------------------|--------------|
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Schwarz |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Schwarz |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Schwarz |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Schwarz |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Schwarz |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Schwarz |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Schwarz |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Schwarz |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Weiß |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Weiß |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Weiß |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Weiß |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Weiß |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Weiß |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Weiß |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Weiß |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Weiß |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Weiß |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Weiß |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Weiß |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Weiß |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Weiß |

Genehmigung und Anwendung

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|------------|----------------------------|------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Schutzklasse II |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | Schutzklasse II |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Schutzklasse I |

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|------------|--------------------------|------------------|
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Schutzklasse I |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Schutzklasse I |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Schutzklasse I |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Schutzklasse I |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Schutzklasse I |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Schutzklasse I |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Schutzklasse I |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Schutzklasse II |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Schutzklasse II |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Schutzklasse II |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Schutzklasse II |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Schutzklasse II |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Schutzklasse II |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Schutzklasse II |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Schutzklasse II |

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|------------|--------------------------|------------------|
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Schutzklasse I |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Schutzklasse I |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Schutzklasse I |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Schutzklasse I |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Schutzklasse I |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Schutzklasse I |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Schutzklasse I |

| Order Code | Full Product Name | IEC-Schutzklasse |
|------------|--------------------------|------------------|
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Schutzklasse I |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Schutzklasse II |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Schutzklasse II |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Schutzklasse II |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Schutzklasse II |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Schutzklasse II |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Schutzklasse II |

Initialkennwerte (IEC-konform)

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | (0.406, 0.350) SDCM <3 |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | (0.406, 0.350) SDCM <3 |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |

| Order Code | Full Product Name | Anfängliche Farbsättigung |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | (0.4338, 0.4030) SDCM <3 |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | (0.3818, 0.3797) SDCM <3 |

Anwendungsbedingungen

| Order Code | Full Product Name | Maximaler Dimmlevel |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 98276800 | ST210Y 19S/FMT PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98277500 | ST210Y 19S/FMT DIA MB WH | 1% |
| 98278200 | ST210Y 27S/830 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98279900 | ST210Y 27S/830 DIA MB WH | 1% |
| 98280500 | ST210Y 27S/840 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98281200 | ST210Y 27S/840 DIA MB WH | 1% |
| 98282900 | ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98283600 | ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH | 1% |
| 98284300 | ST210Y 39S/830 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98286700 | ST210Y 39S/830 DIA MB WH | 1% |
| 98287400 | ST210Y 39S/840 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98288100 | ST210Y 39S/840 DIA MB WH | 1% |
| 98289800 | ST210Y 39S/PW930 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98290400 | ST210Y 39S/PW930 DIA MB WH | 1% |

| Order Code | Full Product Name | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 98262100 | ST210T 27S/830 PSU MB BK | Nicht anwendbar |
| 98263800 | ST210T 27S/830 PSU WB BK | Nicht anwendbar |
| 98266900 | ST210T 39S/830 PSU MB BK | Nicht anwendbar |
| 98267600 | ST210T 39S/830 PSU WB BK | Nicht anwendbar |
| 98270600 | ST210T 27S/840 PSU MB BK | Nicht anwendbar |
| 98271300 | ST210T 27S/840 PSU WB BK | Nicht anwendbar |
| 98274400 | ST210T 39S/840 PSU MB BK | Nicht anwendbar |
| 98275100 | ST210T 39S/840 PSU WB BK | Nicht anwendbar |
| 01188500 | ST210T 27S/830 WIA MB BK | Nicht anwendbar |
| 01189200 | ST210T 27S/830 WIA WB BK | Nicht anwendbar |
| 01192200 | ST210T 39S/830 WIA MB BK | Nicht anwendbar |
| 01193900 | ST210T 39S/830 WIA WB BK | Nicht anwendbar |
| 01196000 | ST210T 27S/840 WIA MB BK | Nicht anwendbar |
| 01197700 | ST210T 27S/840 WIA WB BK | Nicht anwendbar |

| Order Code | Full Product Name | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 01112000 | ST210T 39S/840 WIA MB BK | Nicht anwendbar |
| 01113700 | ST210T 39S/840 WIA WB BK | Nicht anwendbar |
| 98260700 | ST210T 27S/830 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98261400 | ST210T 27S/830 PSU WB WH | Nicht anwendbar |
| 98264500 | ST210T 39S/830 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98265200 | ST210T 39S/830 PSU WB WH | Nicht anwendbar |
| 98268300 | ST210T 27S/840 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98269000 | ST210T 27S/840 PSU WB WH | Nicht anwendbar |

| Order Code | Full Product Name | Maximaler Dimmlevel |
|------------|--------------------------|---------------------|
| 98272000 | ST210T 39S/840 PSU MB WH | Nicht anwendbar |
| 98273700 | ST210T 39S/840 PSU WB WH | Nicht anwendbar |
| 01190800 | ST210T 39S/830 WIA MB WH | Nicht anwendbar |
| 01191500 | ST210T 39S/830 WIA WB WH | Nicht anwendbar |
| 01194600 | ST210T 27S/840 WIA MB WH | Nicht anwendbar |
| 01195300 | ST210T 27S/840 WIA WB WH | Nicht anwendbar |
| 01198400 | ST210T 39S/840 WIA MB WH | Nicht anwendbar |
| 01199100 | ST210T 39S/840 WIA WB WH | Nicht anwendbar |

