



Untuk pekerjaan penerangan sehari-hari Anda, solusi HPL LED baru untuk penggantian lampu HID

HPL LED Trueforce CorePro

Lampu HPL LED Philips Trueforce Core menawarkan solusi LED yang mudah dan cepat balik modal . untuk pengganti lampu High Intensity Discharge (HID). Generasi baru dari produk ini menghadirkan semua efisiensi energi dan manfaat jangka panjang . penggantian LED ke HID, sekaligus memberikan penghematan langsung dengan investasi awal yang rendah. Selain itu, produk ini didesain memiliki ukuran lampu yang sama dan distribusi cahaya seperti lampu HID lain, sehingga Anda tidak akan pernah tahu perbedaannya. Semua berkat teknologi filamen LED yang Sangat Kuat. Ditambah, dengan desain IP65 yang unik, produk ini dapat digunakan untuk aplikasi luar maupun dalam ruangan.

Benefits

- Bentuk dan rupa sama seperti lampu HID SON/HPL
- Cocok dipasang dalam lumener HID dengan ballast EM atau koneksi utama yang ada
- Desain dengan perlindungan IP65 cocok untuk aplikasi dalam dan luar ruangan

HPL LED Trueforce CorePro

Features

- Teknologi filamen LED yang sangat kuat
- Pelapis kaca buram mendistribusikan cahaya secara merata
- Ukuran ringkas
- Perlindungan IP65
- Perlindungan lonjakan 2KV

Application

- Jalan Raya dan Jalan
- Garasi Parkir
- Taman dan Plaza

Warnings and Safety


- Pemasangan harus selalu dilakukan oleh teknisi listrik atau petugas pemasangan yang berkualifikasi. Gunakan panduan pemasangan untuk mendapatkan petunjuk.

Versions



LEDTForce ED90 E27


Dimensional drawing



Product	D	C
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	90 mm	245 mm

HPL LED Trueforce CorePro

Dimensional drawing



Product	D	C
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	75 mm	180 mm
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	75 mm	180 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27
Siklus Sakelar	15.000
Nominal masa pakai	25.000 jam
Teknis Lampu	
Sudut Cahaya (Nom)	300 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	0,7 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-30 hingga +45 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi		Kode Warna	Flux Cahaya
		(Nom)			
929002349902	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	3000 K		830	3.000 lm
929002350002	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	4000 K		840	3.000 lm
929002350202	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	4000 K		840	4.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929002349902	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	18 W
929002350002	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	18 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
929002350202	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	26 W

Suhu

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002349902	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	50,4 °C
929002350002	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	50,4 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case Maksimum (Nom)
929002350202	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	54 °C

Mekanis dan Housing

HPL LED Trueforce CorePro

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929002349902	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	ED75
929002350002	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	ED75

Order Code	Full Product Name	Bentuk Bohlam
929002350202	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	ED90

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/ 1000 h
929002349902	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	18 kWh
929002350002	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	18 kWh
929002350202	TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	26 kWh

