



CoreLine Trunking Gen2 — innowacyjne linie świetlne LED o rewolucyjnie prostej konstrukcji

CoreLine Trunking Gen2

CoreLine Trunking Gen2 to system linii świetlnych zaprojektowany z myślą o prostocie. Dostępne oprawy mają różne długości, strumienie świetlne i rozsyły zoptymalizowane pod kątem różnych zastosowań. System CoreLine Trunking Gen2 łatwo integruje się z oprawami punktowymi i czujnikami, zapewniając niezmienną, wysoką jakość oświetlenia oraz poprawioną ochronę przed przypadkowym zalaniem. Innowacyjny system jest również łatwy w montażu i instalacji, dzięki czemu prace modernizacyjno-remontowe przebiegają szybciej.

Korzyści

- Zoptymalizowana, niedroga w eksploatacji konstrukcja i efekty świetlne
- Do wyboru różne długości, strumienie świetlne i rozsyły
- Niezmienna, wysoka jakość światła — prawidłowe oddawanie barw pod każdym kątem i brak efektów cienia
- Lepsza równomierność światła
- Łatwe zamawianie, montaż i instalacja
- Zgodna z inteligentnymi systemami InterAct do rozszerzonych zastosowań w sklepach i przemyśle

CoreLine Trunking Gen2

Cechy

- Intuicyjna, jednowarstwowa architektura — do utworzenia linii wystarczy 2 elementy
- Do wyboru 3 długości, każda z 3 różnymi strumieniami świetlnymi
- 8 różnych opcji optyki o stałej jakości światła
- Specjalne moduły czujników do modernizacji systemu InterAct
- Utrzymanie strumienia świetlnego przy 50 000 godzinach — L80
- Dostępna w wersjach: do montażu projektorów i samodzielnej

Zastosowanie


- Markety
- Magazyny
- Zakłady produkcyjne

Wersje




LL217X

Rysunki techniczne



CoreLine Trunking Gen2

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



CoreLine Trunking Gen2 Half Blind

Informacje ogólne

Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	ENEC znak plus
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C
-----------------------------	----------------------

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biały RAL9016
---------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL217X
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	-	-	1 jednostka	LL217X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL217X
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	-	1 jednostka	LL217X
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	120S	-	1 jednostka	LL217X
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	120S	Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC)	1 jednostka	LL217X
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	120S	-	1 jednostka	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	-	1 jednostka	LL217X
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	80S	Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC)	1 jednostka	LL217X
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	-	1 jednostka	LL217X
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80S	-	1 jednostka	LL217X
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	80S	-	1 jednostka	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	-	1 jednostka	LL217X
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	80S	-	1 jednostka	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	-	2 jednostki	LL234X
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	160S	-	2 jednostki	LL234X
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	160S	Komunikacja za pomocą światła	2 jednostki	LL234X

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
			widzialnego (VLC)		
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160S	-	2 jednostki	LL234X
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160S	-	2 jednostki	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	-	2 jednostki	LL234X
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	240S	-	2 jednostki	LL234X
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	240S	Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC)	2 jednostki	LL234X
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	240S	-	2 jednostki	LL234X
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	240S	-	2 jednostki	LL234X
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160S	Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC)	2 jednostki	LL234X
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	-	1 jednostka	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	-	2 jednostki	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	-	2 jednostki	LL234X
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL217X
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	-	2 jednostki	LL234X
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL217X

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL234X
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednostka	LL217X
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL212X
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL212X
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL212X
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL212X
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL212X
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL217X
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL217X
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL217X
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednostka	LL217X
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL217X
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	1 jednostka	LL217X
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	-	2 jednostki	LL234X
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	-	2 jednostki	LL234X

Order Code	Full Product Name	Kod rodziny lamp	Sterownik wbudowany	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Rodzina produktów
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	-	2 jednostki	LL234X
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	-	2 jednostki	LL234X
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	2 jednostki	LL234X
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	2 jednostki	LL234X
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	-	1 jednostka	LL217X
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	-	1 jednostka	LL217X
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	-	2 jednostki	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	-	2 jednostki	LL234X
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	-	1 jednostka	LL234X
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	-	2 jednostki	LL234X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 jednostka	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	-	1 jednostka	LL217X
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	-	1 jednostka	LL217X
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	-	1 jednostka	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 jednostka	LL217X
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	-	1 jednostka	LL217X
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	-	1 jednostka	LL217X
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	-	1 jednostka	LL217X
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	80S	-	1 jednostka	LL217X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	-	1 jednostka	LL217X
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	160S	-	2 jednostki	LL234X
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	160S	-	2 jednostki	LL234X

Dane techniczne oświetlenia

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny	Typ optyki
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Szeroki rozsył światła
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5 300 lm	Szeroki rozsył światła
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Szeroki rozsył światła
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Szeroki rozsył światła
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Szeroki rozsył światła
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skuteczność światlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Światlny	Typ optyki
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetryczna
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Szeroki rozsył światła
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Wąski rozsył światła
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Szeroki rozsył światła
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Szeroki rozsył światła
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Wąski rozsył światła
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Wąski rozsył światła
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Wąski rozsył światła
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Wąski rozsył światła
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Średni rozsył światła
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Wąski rozsył światła
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Średni rozsył światła
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Wąski rozsył światła
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Średni rozsył światła
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Średni rozsył światła
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Wąski rozsył światła
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Średni rozsył światła
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Średni rozsył światła
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Wąski rozsył światła
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Średni rozsył światła
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Wąski rozsył światła
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Średni rozsył światła
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Wąski rozsył światła
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Średni rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny	Typ optyki
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Wąski rozsył światła
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24 000 lm	Szeroki rozsył światła
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Szeroki rozsył światła
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4 500 lm	Szeroki rozsył światła
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetryczna
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetryczna
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8 000 lm	Szeroki rozsył światła
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetryczna
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetryczna
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Szeroki rozsył światła
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Średni rozsył światła
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Wąski rozsył światła
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Średni rozsył światła
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Wąski rozsył światła
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	148 lm/W	7 400 lm	Symetryczna
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7 400 lm	Symetryczna
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetryczna
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetryczna

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Skuteczność światlna (znamionowa)	Strumień	Typ optyki
		(Nom)	Świetlny	
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetryczna

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	33 W
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	33 W
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	33 W
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80 W
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	50 W
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	79 W
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	79 W
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80 W
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	48 W
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	49 W
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	50 W
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	51 W
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	97 W
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	96 W
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	98 W
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	98 W
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	158 W
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	158 W
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160 W
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160 W
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	100 W
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	100 W
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	102 W
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27,5 W
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27,5 W
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19 W
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	19 W
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33 W
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	33 W
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49 W
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	49 W
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28 W
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	28 W
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	50 W
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	50 W
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	79 W
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56 W
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	56 W
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102 W
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	102 W
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	158 W
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	158 W
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	51 W
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	102 W
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	102 W
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27,5 W
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	80 W
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	80 W
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	48,5 W
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	100 W
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	102 W
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	102 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Tak
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Tak
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Tak
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	Tak
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Tak
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Tak
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Tak
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Tak
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Tak
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Tak
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	Tak
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Nie
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Tak
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Tak
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Tak
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Tak
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Tak
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Tak
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Tak
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Tak
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	Tak
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	Tak
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Nie
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Tak
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Tak
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Tak
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nie
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nie
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Tak
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Tak
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Tak
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Tak
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Tak
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Tak
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Tak
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Tak
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Tak
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Tak
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nie
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Tak
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nie
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	Nie
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	Nie
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	Nie
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nie
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Tak

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nie
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Tak
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nie
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nie
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Tak
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	Tak
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Tak
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	Tak
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Nie
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Nie

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
			ruchu i zbierania światła dziennego)
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie dotyczy	Tak
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie dotyczy	Tak
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nie dotyczy	Tak
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nie dotyczy	Tak
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nie dotyczy	Tak
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie dotyczy	Tak
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie dotyczy	Tak
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	Nie dotyczy	Tak
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nie dotyczy	Tak
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nie dotyczy	Tak
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nie dotyczy	Tak
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nie dotyczy	Tak
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie dotyczy	Tak
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie dotyczy	Tak
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie dotyczy	Tak
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie dotyczy	Tak
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie dotyczy	Tak
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	1%	Tak (dotyczy wykrywania obecności/ ruchu i zbierania światła dziennego)

CoreLine Trunking Gen2

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Nie dotyczy	Tak

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia	Nadaje się do losowego przełączania
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Nie dotyczy	Tak

