



Profilové svietidlo CoreLine Gen2 – inovatívne svetelné pásky LED nikdy neboli také jednoduché

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

CoreLine Trunking Gen2 je systém svetelných pásov navrhnutý s ohľadom na jednoduchosť. V ponuke je viacero dĺžok, intenzít svetelného toku a tvarov lúča vhodných pre každý projekt a aplikáciu. CoreLine Trunking Gen2 sa jednoducho používa a integruje s bodovými svetlami a snímačmi a poskytuje konzistentné a kvalitné osvetlenie s pridanou ochranou pred nechceným vniknutím vody. Tento inovatívny systém sa tiež ľahko zostavuje a inštaluje, vďaka čomu umožňuje rýchlu výmenu a obnovu starých svetelných zdrojov.

Výhody

- Optimalizovaný, účinný dizajn a svetelný efekt
- Konzistentné, vysoko kvalitné svetlo – žiadne zmeny farby svetla v závislosti od uhla ani pruhovanie
- Vylepšená nadväznosť svetla
- Jednoduché objednávanie, montáž a inštalácia
- Funkcia InterAct ready na rozšírené možnosti použitia v obchodnej a priemyselnej sfére

Profilové svietidlo CoreLine Gen2


Vlastnosti

- Intuitívna jednovrstvová architektúra – na vytvorenie línie sú potrebné iba 2 moduly 12NC
- Možnosť výberu z 3 dĺžok, každá s 3 nastaveniami svetelného toku
- 8 rôznych optík s konzistentnou kvalitou svetla
- Špeciálne jednotky snímača s možnosťou inovácie na systém InterAct
- Zachovanie svetelného toku 50 000 hodín – L80
- K dispozícii vo verziách na lištu alebo ako samostatné svietidlá

Aplikácie

- Potraviny a veľké reťazce
- Sklady
- Výroba;

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



CoreLine Trunking Gen2 Half Blind

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájajúča	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC plus
Značka horľavosti	-
Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie

Svetelné technické

Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Index podania farieb (CRI)	>80

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela RAL9016
--------------	---------------

Schválenie a použitie

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL212X
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL217X
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	-	-	1 jednotka	LL217X
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL217X
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	120S	-	1 jednotka	LL217X
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	120S	-	1 jednotka	LL217X
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	120S	Komunikácia pomocou viditeľného svetla	1 jednotka	LL217X
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	120S	-	1 jednotka	LL217X
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	80S	-	1 jednotka	LL217X
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	80S	Komunikácia pomocou viditeľného svetla	1 jednotka	LL217X
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80S	-	1 jednotka	LL217X
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80S	-	1 jednotka	LL217X
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	80S	-	1 jednotka	LL217X
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	80S	-	1 jednotka	LL217X
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	80S	-	1 jednotka	LL217X
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	160S	-	2 jednotky	LL234X
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	160S	-	2 jednotky	LL234X
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	160S	Komunikácia pomocou	2 jednotky	LL234X

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
			viditeľného svetla		
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160S	-	2 jednotky	LL234X
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160S	-	2 jednotky	LL234X
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	240S	-	2 jednotky	LL234X
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	240S	-	2 jednotky	LL234X
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	240S	Komunikácia pomocou viditeľného svetla	2 jednotky	LL234X
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	240S	-	2 jednotky	LL234X
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	240S	-	2 jednotky	LL234X
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160S	Komunikácia pomocou viditeľného svetla	2 jednotky	LL234X
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	80S	-	1 jednotka	LL217X
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	90S	-	2 jednotky	LL234X
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	-	-	2 jednotky	LL234X
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL217X
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	-	-	2 jednotky	LL234X
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL217X
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL217X

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL234X
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	-	-	1 jednotka	LL217X
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL212X
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL212X
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL212X
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL212X
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL212X
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL217X
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL217X
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL217X
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	-	-	1 jednotka	LL217X
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL217X
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	1 jednotka	LL217X
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	-	2 jednotky	LL234X
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	-	2 jednotky	LL234X

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	-	-	2 jednotky	LL234X
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	-	-	2 jednotky	LL234X
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	-	-	2 jednotky	LL234X
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	-	-	2 jednotky	LL234X
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	-	-	1 jednotka	LL217X
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	120S	-	1 jednotka	LL217X
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	240S	-	2 jednotky	LL234X
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	160S	-	2 jednotky	LL234X
10954400	LL217X 80S/840 1X PSU BV WB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
10955100	LL234X 160S/840 1X PSU BV WB TW3	-	-	1 jednotka	LL234X
10956800	LL234X 160S/840 2X PSU BV WB TW3	-	-	2 jednotky	LL234X
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 jednotka	LL217X
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	-	-	1 jednotka	LL217X
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	-	-	1 jednotka	LL217X
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	-	-	1 jednotka	LL217X
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	-	-	1 jednotka	LL217X
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	-	-	1 jednotka	LL217X
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	-	-	1 jednotka	LL217X
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	-	-	1 jednotka	LL217X
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	80S	-	1 jednotka	LL217X
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	80S	-	1 jednotka	LL217X
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	160S	-	2 jednotky	LL234X
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	160S	-	2 jednotky	LL234X

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Počet jednotiek predradníka	Kód radu produktov
10814100	LL212X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	160S	-	2 jednotky	LL234X

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky	Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široké vyžarovanie	10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	156 lm/W	5 300 lm	Široké vyžarovanie	10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široké vyžarovanie	10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široké vyžarovanie	10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	161 lm/W	5 300 lm	Široké vyžarovanie	10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie	10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie	10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	152 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie	10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	152 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie	10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie	10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	160 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Široké vyžarovanie
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	160 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	16 000 lm	Úzke vyžarovanie
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie	19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie	61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	9 000 lm	Široké vyžarovanie
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	165 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie	61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Široké vyžarovanie

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	164 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	161 lm/W	4 500 lm	Úzke vyžarovanie
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	150 lm/W	4 500 lm	Úzke vyžarovanie
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	158 lm/W	9 000 lm	Úzke vyžarovanie
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	16 000 lm	Úzke vyžarovanie
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	160 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Stredné vyžarovanie
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	3 000 lm	Úzke vyžarovanie
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Stredné vyžarovanie
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	160 lm/W	5 300 lm	Úzke vyžarovanie
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Stredné vyžarovanie
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	163 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Stredné vyžarovanie
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	4 500 lm	Úzke vyžarovanie
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Stredné vyžarovanie
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Stredné vyžarovanie
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	12 000 lm	Úzke vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		
		(nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Stredné vyžarovanie
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	161 lm/W	9 000 lm	Úzke vyžarovanie
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Stredné vyžarovanie
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	157 lm/W	16 000 lm	Úzke vyžarovanie
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Stredné vyžarovanie
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	150 lm/W	24 000 lm	Úzke vyžarovanie
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	160 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	150 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	152 lm/W	24 000 lm	Široké vyžarovanie
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	157 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	157 lm/W	16 000 lm	Široké vyžarovanie
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	161 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	164 lm/W	4 500 lm	Široké vyžarovanie
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetrická
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	150 lm/W	4 200 lm	Symetrická
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	157 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Široké vyžarovanie
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Stredné vyžarovanie
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	139 lm/W	12 000 lm	Úzke vyžarovanie
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Stredné vyžarovanie
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	160 lm/W	8 000 lm	Úzke vyžarovanie

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		Typ optiky
		(nom.)	Svetelný tok	
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	148 lm/W	7 400 lm	Symetrická
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická

Order Code	Full Product Name	Merný výkon (menovitý)		Typ optiky
		(nom.)	Svetelný tok	
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	150 lm/W	15 000 lm	Symetrická

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	33 W
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	34 W
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	33 W
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	33 W
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	33 W
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	80 W
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	50 W
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	50 W
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	79 W
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	79 W
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	79 W
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	80 W
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	48,5 W
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	48 W
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	49 W
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	49 W
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	50 W
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	51 W
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	51 W
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	97 W
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	97 W
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	96 W
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	98 W
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	98 W
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	158 W
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	158 W
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	158 W
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	160 W
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	160 W
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	100 W
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	100 W
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	100 W
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	100 W
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	102 W
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	102 W
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	48,5 W
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	55 W
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	98 W
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	102 W
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	51 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	56 W
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	57 W
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	28 W
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	27,5 W
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	28 W
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	27,5 W
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	51 W
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	50 W
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	28 W
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	27,5 W
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	51 W
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	50 W
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	57 W
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	98 W
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	50 W
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	19 W
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	19 W
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	33 W
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	33 W
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	49 W
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	49 W
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	28 W
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	28 W
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	50 W
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	50 W
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	79 W
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	79 W
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	56 W
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	56 W
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	102 W
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	102 W
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	158 W
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	158 W
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	50 W
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	80 W
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	158 W
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	102 W
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	51 W
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	102 W
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	102 W

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Spotreba
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	28 W
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	27,5 W
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	28 W
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	27,5 W
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	51 W
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	51 W
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	50 W
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	80 W
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	80 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	80 W
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	50 W
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	50 W
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	48,5 W
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	50 W
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	100 W
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	102 W
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	102 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievatelné
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	Áno
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Áno
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Áno
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	Áno
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	Áno
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Áno
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Áno
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Áno
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	Áno
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Áno
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	Áno
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Nie
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Áno
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Áno
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Áno
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	Áno
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	Áno
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	Áno
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nie
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nie
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	Áno
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	Áno
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	Áno
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	Áno
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Nie
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	Áno
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	Áno
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	Áno
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievatelné
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nie
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nie
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	Áno
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nie
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	Áno
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Áno
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nie
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	Áno
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Áno
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nie
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	Áno
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	Áno
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	Áno
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	Áno
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nie
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nie
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nie
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nie
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nie
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nie
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	Áno
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nie
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	Áno
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nie
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	Nie
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nie
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	Áno
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nie
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	Áno
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nie
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nie
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	Áno
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nie
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nie
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	Áno
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	Áno
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	Áno
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Nie
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Nie

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
10753300	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10772400	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10779300	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10780900	LL212X 53S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10781600	LL212X 53S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10763200	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10766300	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10775500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10783000	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10784700	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10785400	LL217X 120S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10786100	LL217X 120S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10788500	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
10789200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10790800	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10791500	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10793900	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x2.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10794600	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10795300	LL217X 80S/840 1x PSU WB 5x2.5	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10797700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10798400	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10799100	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10800400	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10801100	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
10802800	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10803500	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10804200	LL234X 240S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
10805900	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x1.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10806600	LL234X 240S/840 2x PSU WB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10809700	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x2.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10810300	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10811000	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10812700	LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x2.5 VLC	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10815800	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10816500	LL234X 160S/840 2x PSU WB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10817200	LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10818900	LL234X 90S/840 2x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
19921700	LL234X 160S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
19933000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
19934700	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61792600	LL234X 90S/840 2x PSU WB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61793300	LL234X 90S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
61794000	LL217X 45S/840 1x PSU WB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61795700	LL217X 45S/840 1x PSD WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63367400	LL234X 45S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63368100	LL234X 45S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63369800	LL234X 80S/840 1x PSU HB WB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
63370400	LL234X 80S/840 1x PSD HB WB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63371100	LL234X 45S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63372800	LL234X 45S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63373500	LL234X 80S/840 1x PSU HB NB 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63374200	LL234X 80S/840 1x PSD HB NB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63376600	LL234X 90S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63378000	LL234X 160S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63382700	LL217X 80S/840 1x PSD NB 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
63813600	LL212X 30S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63814300	LL212X 30S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63815000	LL212X 53S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63816700	LL212X 53S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63817400	LL212X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63818100	LL212X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63819800	LL217X 45S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63820400	LL217X 45S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63821100	LL217X 80S/840 1x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63822800	LL217X 80S/840 1x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63823500	LL217X 120S/840 1x PSU MB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63824200	LL217X 120S/840 1x PSU NB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63825900	LL234X 90S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63826600	LL234X 90S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno

Profilové svietidlo CoreLine Gen2

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
63827300	LL234X 160S/840 2x PSU MB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63828000	LL234X 160S/840 2x PSU NB 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63829700	LL234X 240S/840 2x PSU MB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
63830300	LL234X 240S/840 2x PSU NB 5x2.5 HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10756400	LL217X 80S/840 1x PSD BV WB	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10782300	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB HE	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10796000	LL234X 240S/840 2x PSD BV WB HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10807300	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10954400	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10955100	LL234X 160S/840 1x PSU BV WB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10956800	LL234X 160S/840 2x PSU BV WB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61796400	LL217X 45S/840 1x PSU BV WB	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61797100	LL217X 45S/840 1x PSD BV WB	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
61798800	LL217X 45S/840 1x PSU BV O	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61799500	LL217X 45S/840 1x PSD BV O	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
61800800	LL217X 80S/840 1x PSU BV WB	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61801500	LL217X 80S/840 1x PSU BV O	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
61802200	LL217X 80S/840 1x PSD BV O	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
62455900	LL217X 120S/840 1x PSU BV WB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
62456600	LL217X 120S/840 1x PSU BV MB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
62457300	LL217X 120S/840 1x PSU BV NB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
62458000	LL217X 80S/840 1x PSU BV MB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
62459700	LL217X 80S/840 1x PSU BV NB TW3	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10787800	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5 HE	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10792200	LL217X 80S/840 1x PSD O 7x2.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10808000	LL234X 160S/840 2x PSD O 7x1.5	1%	Áno (týka sa detekcie prítomnosti/pohybu a zberu denného svetla)
10813400	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x1.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno
10814100	LL234X 160S/840 2x PSU O 5x2.5	Nevztahuje sa na zariadenie	Áno

