



Philips GreenPerform Highbay: Highbay LED serbaguna yang dirancang untuk mengoptimalkan performa

GreenPerform Highbay Persegi

GreenPerform Highbay Rectangular melanjutkan reputasi kelompok produk GreenPerform yang patut ditiru untuk performa yang terbukti andal. Tidak hanya memberikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan desain optiknya yang dioptimalkan, namun juga menjanjikan efisiensi sistem terdepan, dimensi ringkas, dan kualitas jangka panjang yang bertambah. Dioptimalkan untuk hampir semua aplikasi industri, produk ini juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti sistem Interact yang dapat diskalakan.

Benefits

- Penghematan energi yang luar biasa
- Kualitas dan keandalan jangka panjang
- Fleksibilitas dan kenyamanan desain yang luar biasa berkat optik yang dioptimalkan dan beberapa opsi kontrol

GreenPerform Highbay Persegi

Features

- Daya penerangan sistem 140 lm/W
- 70.000 jam masa pakai @Ta 35°C
- Kontrol silau (Sinar Dekat), ilustrasi seragam (Sinar Lebar) dan jarak maksimal (Optik Rak tinggi).
- Bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak dan platform Interact IoT
- Desain ringkas dan kuat

Application



- Gudang penyimpanan
- Pabrik
- Pusat distribusi
- Aula pameran

Versions







GreenPerform Highbay Rectangular

Dimensional drawing



Dimensional drawing



Informasi Umum	
Tanda CE	Tanda CE
Teknis Lampu	
Tipe penutup optik	Kubah bening
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	-
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	-
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	-

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	-
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	-
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	-
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	-

GreenPerform Highbay Persegi

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Order Code	Full Product Name	Tanda dapat menyala
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna		
		Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	6500 K	145 lm/W	10.000 lm
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	4000 K	145 lm/W	10.000 lm
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	6500 K	145 lm/W	10.000 lm
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	135 lm/W	15.000 lm
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	135 lm/W	15.000 lm
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	6500 K	135 lm/W	15.000 lm
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	4000 K	135 lm/W	15.000 lm
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	4000 K	133 lm/W	10.000 lm
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	4000 K	133 lm/W	10.000 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna		
		Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	4000 K	126 lm/W	15.000 lm
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	4000 K	126 lm/W	15.000 lm
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	6500 K	126 lm/W	15.000 lm
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	6500 K	135 lm/W	15.000 lm
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	140 lm/W	25.000 lm
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	140 lm/W	25.000 lm
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	6500 K	140 lm/W	25.000 lm
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	4000 K	128 lm/W	25.000 lm
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	139 lm/W	20.000 lm

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna		Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	139 lm/W	20.000 lm
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	6500 K	139 lm/W	20.000 lm
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	4000 K	139 lm/W	20.000 lm
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	4000 K	132 lm/W	20.000 lm
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	4000 K	132 lm/W	20.000 lm
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	6500 K	132 lm/W	20.000 lm
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	4000 K	140 lm/W	10.000 lm
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	4000 K	136 lm/W	20.000 lm
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	4000 K	136 lm/W	20.000 lm
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	6500 K	130 lm/W	10.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	69 W
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	69 W
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	69 W
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	111 W
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	111 W
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	111 W
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	111 W
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	220 hingga 240 V	75 W
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	220 hingga 240 V	75 W
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	220 hingga 240 V	119 W
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	220 hingga 240 V	119 W
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	220 hingga 240 V	119 W
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	220 hingga 240 V	111 W
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	182 W
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	182 W
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	182 W
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	220 hingga 240 V	199 W
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	220 hingga 240 V	144 W
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	220 hingga 240 V	144 W
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	144 W
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	220 hingga 240 V	144 W
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	220 hingga 240 V	152 W
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	220 hingga 240 V	152 W
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	220 hingga 240 V	152 W
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	220-240 V	71 W

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna		Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	6500 K	130 lm/W	10.000 lm
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	6500 K	130 lm/W	15.000 lm
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	6500 K	130 lm/W	15.000 lm
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	6500 K	130 lm/W	20.000 lm
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	6500 K	130 lm/W	20.000 lm
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	6500 K	130 lm/W	10.000 lm
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	6500 K	130 lm/W	15.000 lm
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	6500 K	130 lm/W	25.000 lm
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	6500 K	130 lm/W	25.000 lm
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	6500 K	130 lm/W	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	220-240 V	147 W
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	220-240 V	147 W
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	220-240 V	71 W
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	220-240 V	71 W
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	220-240 V	114 W
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	220-240 V	114 W
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	220-240 V	147 W
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	220-240 V	147 W
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	220-240 V	71 W
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	220-240 V	114 W
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	220-240 V	190 W
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	220-240 V	190 W
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	220-240 V	190 W

Suhu

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-30 hingga +45 °C
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	-30 hingga +45 °C
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	-30 hingga +45 °C
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-30 hingga +50 °C
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-30 hingga +50 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-30 hingga +50 °C
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-30 hingga +45 °C
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-30 hingga +45 °C
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	-30 hingga +45 °C
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	-30 hingga +45 °C
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	-30 hingga +45 °C
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	-30 hingga +45 °C
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	-30 hingga +45 °C

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	Tidak
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	Tidak
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	Tidak
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	Tidak
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	Tidak
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	Tidak
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	Tidak
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	Ya
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	Ya
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	Ya
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	Ya
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	Ya
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	Tidak
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	Tidak
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	Tidak
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	Tidak
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	Ya
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	Tidak
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	Tidak

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	Tidak
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	Tidak
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	Ya
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	Ya
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	Ya
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Ya
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Ya
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Ya
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Peredupan Nirkabel
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Peredupan Nirkabel
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	Peredupan Nirkabel
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	Peredupan Nirkabel
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Peredupan Nirkabel
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Peredupan Nirkabel
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	Peredupan Nirkabel
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	Peredupan Nirkabel
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Peredupan Nirkabel
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Peredupan Nirkabel
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Peredupan Nirkabel

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	Abu-abu
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	Abu-abu
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	Abu-abu
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	Abu-abu

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	Abu-abu
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	Abu-abu
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	Abu-abu
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	Abu-abu

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	Abu-abu
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	Abu-abu
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	Abu-abu
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	Abu-abu
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	Abu-abu
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	Abu-abu
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	Abu-abu
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	Abu-abu
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	Abu-abu
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	Abu-abu
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	Abu-abu
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	Abu-abu
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	Abu-abu
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	Abu-abu
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	Abu-abu

Order Code	Full Product Name	Warna Housing
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	Abu-abu
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Aluminium abu-abu
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Aluminium abu-abu
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	Aluminium abu-abu
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Aluminium abu-abu
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	Aluminium abu-abu
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	Aluminium abu-abu
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Aluminium abu-abu
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Aluminium abu-abu
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Aluminium abu-abu

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	IK06
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	IK06
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	IK06
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	IK06
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	IK06
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	IK06
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	IK06
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	IK06
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	IK06
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	IK06
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	IK06
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	IK06
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	IK06
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	IK06
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	IK06
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	IK06
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	IK06
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	IK06
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	IK06

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	IK06
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	IK06
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	IK06
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	IK06
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	IK06
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	IK05
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	IK05
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	IK05
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	IK05
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	IK05
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	IK05
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	IK05
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	IK05
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	IK05
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	IK05
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	IK05
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	IK05
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	IK05
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	IK05

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-
911401591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	-
911401591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	-
911401591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	-
911401591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	-
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-
911401592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	-
911401592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	-
911401593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	-
911401594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-

GreenPerform Highbay Persegi

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515781	BY570X LED150/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515881	BY570X LED150/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401516281	BY570X LED100/CW Connected NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401516481	BY570X LED150/CW Connected NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

