



# Philips GreenPerform 高棚灯：旨在优化性能的 多功能 LED 高棚灯

## GreenPerform 矩形高棚灯

GreenPerform 矩形高棚灯延续了 GreenPerform 系列享有盛誉的可靠性能。它不仅借助经过优化的光学设计提供统一眩光值 (UGR) 控制，还承诺提供卓越的系统效率、紧凑的外型尺寸以及长期优质的性能。除针对几乎所有工业应用进行了优化之外，本产品还可与 Interact 可扩展系统等物联网软件完全兼容。

### 优点

- 节能效果出众
- 长期保持优质可靠的性能
- 光学装置和多个控制选项经过优化后，设计凸显灵活性和便利性


### 特点

- 140 流明/瓦系统效能
- 35°C 环境温度下，使用寿命长达 70,000 小时
- 眩光控制（近光束）、均匀分布（宽光束）和最大间距（高架光学装置）。
- 与 Interact 物联网软件 and 平台无缝协作
- 设计紧凑坚固

### 应用

- 仓库
- 制造
- 配送中心
- 展厅

二维绘图



|                  |             |
|------------------|-------------|
| 灯技术              |             |
| 光罩类型             | 透明圆顶        |
| 显色指数 (CRI)       | >80         |
| 操作和电气            |             |
| 输入电压             | 220 至 240 V |
| 线频率              | 50 or 60 Hz |
| 机械和外壳            |             |
| 外壳颜色             | 灰色          |
| 审批和申请            |             |
| 保护等级 IEC         | 安全等级 I      |
| 机械冲击保护代码         | IK06        |
| IP 等级            | IP65        |
| 初始性能 (符合 IEC 标准) |             |
| 光通量误差            | +/-10%      |

一般信息

| Order Code   | Full Product Name           | CE 标志 |
|--------------|-----------------------------|-------|
| 911401585961 | BY570P LED100/CW PSU WB GC  | -     |
| 911401586061 | BY570P LED100/NW PSU WB GC  | -     |
| 911401586461 | BY570P LED150/NW PSU WB GC  | -     |
| 911401586561 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC | -     |
| 911401588361 | BY570P LED100/CW PSD WB GC  | -     |
| 911401588461 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC | -     |
| 911401589361 | BY570P LED150/CW PSU NB GC  | -     |
| 911401590161 | BY570P LED150/CW PSD NB GC  | -     |
| 911401590261 | BY570P LED150/NW PSD NB GC  | -     |
| 911401590761 | BY570P LED100/CW PSU WB GM  | CE 标志 |
| 911401590861 | BY570P LED100/NW PSU WB GM  | CE 标志 |
| 911401590961 | BY570P LED100/CW PSU HRO GM | CE 标志 |
| 911401591161 | BY570P LED150/CW PSU WB GM  | CE 标志 |
| 911401591261 | BY570P LED150/NW PSU WB GM  | CE 标志 |
| 911401591361 | BY570P LED150/CW PSU HRO GM | CE 标志 |
| 911401591461 | BY570P LED150/NW PSU HRO GM | CE 标志 |
| 911401592361 | BY570P LED100/NW PSD WB GM  | CE 标志 |
| 911401592461 | BY570P LED100/NW PSD HRO GM | CE 标志 |
| 911401592561 | BY570P LED150/NW PSD WB GM  | CE 标志 |
| 911401592661 | BY570P LED150/NW PSD HRO GM | CE 标志 |
| 911401593361 | BY570P LED150/CW PSD WB GM  | CE 标志 |
| 911401594161 | BY570P LED150/CW PSU NB GM  | CE 标志 |
| 911401594261 | BY570P LED150/NW PSU NB GM  | CE 标志 |
| 911401594861 | BY570P LED100/NW PSD NB GM  | CE 标志 |
| 911401595061 | BY570P LED150/NW PSD NB GM  | CE 标志 |

| Order Code   | Full Product Name               | CE 标志 |
|--------------|---------------------------------|-------|
| 911401595861 | BY570P LED100/840 PSU HRO CAU   | -     |
| 911401596061 | BY570P LED150/840 PSU WB CAU    | -     |
| 911401500671 | BY570P LED250/840 PSD NB CAU    | -     |
| 911401587261 | BY570P LED250/NW PSU WB GC      | -     |
| 911401587461 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC     | -     |
| 911401589861 | BY570P LED250/NW PSU NB GC      | -     |
| 911401590561 | BY570P LED250/CW PSD NB GC      | -     |
| 911401591961 | BY570P LED250/CW PSU WB GM      | CE 标志 |
| 911401592061 | BY570P LED250/NW PSU WB GM      | CE 标志 |
| 911401592161 | BY570P LED250/CW PSU HRO GM     | CE 标志 |
| 911401592961 | BY570P LED250/NW PSD WB GM      | CE 标志 |
| 911401593061 | BY570P LED250/NW PSD HRO GM     | CE 标志 |
| 911401593761 | BY570P LED250/CW PSD WB GM      | CE 标志 |
| 911401594561 | BY570P LED250/CW PSU NB GM      | CE 标志 |
| 911401594661 | BY570P LED250/NW PSU NB GM      | CE 标志 |
| 911401595361 | BY570P LED250/CW PSD NB GM      | CE 标志 |
| 911401595461 | BY570P LED250/NW PSD NB GM      | CE 标志 |
| 911401597061 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU    | -     |
| 911401597161 | BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL | -     |
| 911401597261 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL | -     |
| 911401598161 | BY570P LED250/840 PSD WB CAU    | -     |
| 911401599861 | BY570P LED250/840 PSU NB CAU    | -     |
| 911401500371 | BY570P LED200/850 PSD NB CAU    | -     |
| 911401586761 | BY570P LED200/CW PSU WB GC      | -     |
| 911401586861 | BY570P LED200/NW PSU WB GC      | -     |
| 911401586961 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC     | -     |
| 911401591561 | BY570P LED200/CW PSU WB GM      | CE 标志 |
| 911401591661 | BY570P LED200/NW PSU WB GM      | CE 标志 |
| 911401591761 | BY570P LED200/CW PSU HRO GM     | CE 标志 |
| 911401591861 | BY570P LED200/NW PSU HRO GM     | CE 标志 |
| 911401592761 | BY570P LED200/NW PSD WB GM      | CE 标志 |
| 911401592861 | BY570P LED200/NW PSD HRO GM     | CE 标志 |
| 911401593561 | BY570P LED200/CW PSD WB GM      | CE 标志 |
| 911401594361 | BY570P LED200/CW PSU NB GM      | CE 标志 |
| 911401594461 | BY570P LED200/NW PSU NB GM      | CE 标志 |
| 911401595161 | BY570P LED200/CW PSD NB GM      | CE 标志 |
| 911401595261 | BY570P LED200/NW PSD NB GM      | CE 标志 |
| 911401596361 | BY570P LED200/850 PSU WB CAU    | -     |
| 911401596461 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU    | -     |
| 911401596561 | BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL | -     |
| 911401596661 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL | -     |
| 911401597961 | BY570P LED200/840 PSD WB CAU    | -     |

灯技术

| Order Code   | Full Product Name          | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|----------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                            | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401585961 | BY570P LED100/CW PSU WB GC | 6500 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |
| 911401586061 | BY570P LED100/NW PSU WB GC | 4000 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |

| Order Code   | Full Product Name           | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                             | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401586461 | BY570P LED150/NW PSU WB GC  | 4000 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401586561 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC | 6500 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |

| Order Code   | Full Product Name             | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                               | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401588361 | BY570P LED100/CW PSD WB GC    | 6500 K             | 133 lm/W | 10,000 lm |
| 911401588461 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC   | 6500 K             | 133 lm/W | 10,000 lm |
| 911401589361 | BY570P LED150/CW PSU NB GC    | 6500 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401590161 | BY570P LED150/CW PSD NB GC    | 6500 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401590261 | BY570P LED150/NW PSD NB GC    | 4000 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401590761 | BY570P LED100/CW PSU WB GM    | 6500 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |
| 911401590861 | BY570P LED100/NW PSU WB GM    | 4000 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |
| 911401590961 | BY570P LED100/CW PSU HRO GM   | 6500 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |
| 911401591161 | BY570P LED150/CW PSU WB GM    | 6500 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401591261 | BY570P LED150/NW PSU WB GM    | 4000 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401591361 | BY570P LED150/CW PSU HRO GM   | 6500 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401591461 | BY570P LED150/NW PSU HRO GM   | 4000 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401592361 | BY570P LED100/NW PSD WB GM    | 4000 K             | 133 lm/W | 10,000 lm |
| 911401592461 | BY570P LED100/NW PSD HRO GM   | 4000 K             | 133 lm/W | 10,000 lm |
| 911401592561 | BY570P LED150/NW PSD WB GM    | 4000 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401592661 | BY570P LED150/NW PSD HRO GM   | 4000 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401593361 | BY570P LED150/CW PSD WB GM    | 6500 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401594161 | BY570P LED150/CW PSU NB GM    | 6500 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401594261 | BY570P LED150/NW PSU NB GM    | 4000 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401594861 | BY570P LED100/NW PSD NB GM    | 4000 K             | 133 lm/W | 10,000 lm |
| 911401595061 | BY570P LED150/NW PSD NB GM    | 4000 K             | 126 lm/W | 15,000 lm |
| 911401595861 | BY570P LED100/840 PSU HRO CAU | 4000 K             | 145 lm/W | 10,000 lm |
| 911401596061 | BY570P LED150/840 PSU WB CAU  | 4000 K             | 135 lm/W | 15,000 lm |
| 911401500671 | BY570P LED250/840 PSD NB CAU  | 4000 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401587261 | BY570P LED250/NW PSU WB GC    | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |

| Order Code   | Full Product Name               | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                                 | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401587461 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC     | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401589861 | BY570P LED250/NW PSU NB GC      | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401590561 | BY570P LED250/CW PSD NB GC      | 6500 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401591961 | BY570P LED250/CW PSU WB GM      | 6500 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401592061 | BY570P LED250/NW PSU WB GM      | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401592161 | BY570P LED250/CW PSU HRO GM     | 6500 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401592961 | BY570P LED250/NW PSD WB GM      | 4000 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401593061 | BY570P LED250/NW PSD HRO GM     | 4000 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401593761 | BY570P LED250/CW PSD WB GM      | 6500 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401594561 | BY570P LED250/CW PSU NB GM      | 6500 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401594661 | BY570P LED250/NW PSU NB GM      | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401595361 | BY570P LED250/CW PSD NB GM      | 6500 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401595461 | BY570P LED250/NW PSD NB GM      | 4000 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401597061 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU    | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401597161 | BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL | 6500 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401597261 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401598161 | BY570P LED250/840 PSD WB CAU    | 4000 K             | 128 lm/W | 25,000 lm |
| 911401599861 | BY570P LED250/840 PSU NB CAU    | 4000 K             | 140 lm/W | 25,000 lm |
| 911401500371 | BY570P LED200/850 PSD NB CAU    | 5000 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |
| 911401586761 | BY570P LED200/CW PSU WB GC      | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401586861 | BY570P LED200/NW PSU WB GC      | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401586961 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC     | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401591561 | BY570P LED200/CW PSU WB GM      | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401591661 | BY570P LED200/NW PSU WB GM      | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401591761 | BY570P LED200/CW PSU HRO GM     | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |

| Order Code   | Full Product Name           | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                             | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401591861 | BY570P LED200/NW PSU HRO GM | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401592761 | BY570P LED200/NW PSD WB GM  | 4000 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |
| 911401592861 | BY570P LED200/NW PSD HRO GM | 4000 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |
| 911401593561 | BY570P LED200/CW PSD WB GM  | 6500 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |
| 911401594361 | BY570P LED200/CW PSU NB GM  | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401594461 | BY570P LED200/NW PSU NB GM  | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401595161 | BY570P LED200/CW PSD NB GM  | 6500 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |

操作和电气

| Order Code   | Full Product Name             | 功耗    |
|--------------|-------------------------------|-------|
| 911401585961 | BY570P LED100/CW PSU WB GC    | 69 W  |
| 911401586061 | BY570P LED100/NW PSU WB GC    | 69 W  |
| 911401586461 | BY570P LED150/NW PSU WB GC    | 111 W |
| 911401586561 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC   | 111 W |
| 911401588361 | BY570P LED100/CW PSD WB GC    | 75 W  |
| 911401588461 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC   | 75 W  |
| 911401589361 | BY570P LED150/CW PSU NB GC    | 111 W |
| 911401590161 | BY570P LED150/CW PSD NB GC    | 119 W |
| 911401590261 | BY570P LED150/NW PSD NB GC    | 119 W |
| 911401590761 | BY570P LED100/CW PSU WB GM    | 69 W  |
| 911401590861 | BY570P LED100/NW PSU WB GM    | 69 W  |
| 911401590961 | BY570P LED100/CW PSU HRO GM   | 69 W  |
| 911401591161 | BY570P LED150/CW PSU WB GM    | 111 W |
| 911401591261 | BY570P LED150/NW PSU WB GM    | 111 W |
| 911401591361 | BY570P LED150/CW PSU HRO GM   | 111 W |
| 911401591461 | BY570P LED150/NW PSU HRO GM   | 111 W |
| 911401592361 | BY570P LED100/NW PSD WB GM    | 75 W  |
| 911401592461 | BY570P LED100/NW PSD HRO GM   | 75 W  |
| 911401592561 | BY570P LED150/NW PSD WB GM    | 119 W |
| 911401592661 | BY570P LED150/NW PSD HRO GM   | 119 W |
| 911401593361 | BY570P LED150/CW PSD WB GM    | 119 W |
| 911401594161 | BY570P LED150/CW PSU NB GM    | 111 W |
| 911401594261 | BY570P LED150/NW PSU NB GM    | 111 W |
| 911401594861 | BY570P LED100/NW PSD NB GM    | 75 W  |
| 911401595061 | BY570P LED150/NW PSD NB GM    | 119 W |
| 911401595861 | BY570P LED100/840 PSU HRO CAU | 69 W  |
| 911401596061 | BY570P LED150/840 PSU WB CAU  | 111 W |
| 911401500671 | BY570P LED250/840 PSD NB CAU  | 199 W |
| 911401587261 | BY570P LED250/NW PSU WB GC    | 182 W |
| 911401587461 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC   | 182 W |
| 911401589861 | BY570P LED250/NW PSU NB GC    | 182 W |
| 911401590561 | BY570P LED250/CW PSD NB GC    | 199 W |
| 911401591961 | BY570P LED250/CW PSU WB GM    | 182 W |

| Order Code   | Full Product Name               | 相关色温 ( 标 光效 ( 额定 ) |          |           |
|--------------|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|
|              |                                 | 称 )                | ( 标称 )   | 光通量       |
| 911401595261 | BY570P LED200/NW PSD NB GM      | 4000 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |
| 911401596361 | BY570P LED200/850 PSU WB CAU    | 5000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401596461 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU    | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401596561 | BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL | 6500 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401596661 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL | 4000 K             | 139 lm/W | 20,000 lm |
| 911401597961 | BY570P LED200/840 PSD WB CAU    | 4000 K             | 132 lm/W | 20,000 lm |

| Order Code   | Full Product Name               | 功耗    |
|--------------|---------------------------------|-------|
| 911401592061 | BY570P LED250/NW PSU WB GM      | 182 W |
| 911401592161 | BY570P LED250/CW PSU HRO GM     | 182 W |
| 911401592961 | BY570P LED250/NW PSD WB GM      | 199 W |
| 911401593061 | BY570P LED250/NW PSD HRO GM     | 199 W |
| 911401593761 | BY570P LED250/CW PSD WB GM      | 199 W |
| 911401594561 | BY570P LED250/CW PSU NB GM      | 182 W |
| 911401594661 | BY570P LED250/NW PSU NB GM      | 182 W |
| 911401595361 | BY570P LED250/CW PSD NB GM      | 199 W |
| 911401595461 | BY570P LED250/NW PSD NB GM      | 199 W |
| 911401597061 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU    | 182 W |
| 911401597161 | BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL | 182 W |
| 911401597261 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL | 182 W |
| 911401598161 | BY570P LED250/840 PSD WB CAU    | 199 W |
| 911401599861 | BY570P LED250/840 PSU NB CAU    | 182 W |
| 911401500371 | BY570P LED200/850 PSD NB CAU    | 152 W |
| 911401586761 | BY570P LED200/CW PSU WB GC      | 144 W |
| 911401586861 | BY570P LED200/NW PSU WB GC      | 144 W |
| 911401586961 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC     | 144 W |
| 911401591561 | BY570P LED200/CW PSU WB GM      | 144 W |
| 911401591661 | BY570P LED200/NW PSU WB GM      | 144 W |
| 911401591761 | BY570P LED200/CW PSU HRO GM     | 144 W |
| 911401591861 | BY570P LED200/NW PSU HRO GM     | 144 W |
| 911401592761 | BY570P LED200/NW PSD WB GM      | 152 W |
| 911401592861 | BY570P LED200/NW PSD HRO GM     | 152 W |
| 911401593561 | BY570P LED200/CW PSD WB GM      | 152 W |
| 911401594361 | BY570P LED200/CW PSU NB GM      | 144 W |
| 911401594461 | BY570P LED200/NW PSU NB GM      | 144 W |
| 911401595161 | BY570P LED200/CW PSD NB GM      | 152 W |
| 911401595261 | BY570P LED200/NW PSD NB GM      | 152 W |
| 911401596361 | BY570P LED200/850 PSU WB CAU    | 144 W |
| 911401596461 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU    | 144 W |
| 911401596561 | BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL | 144 W |
| 911401596661 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL | 144 W |

| Order Code   | Full Product Name            | 功耗    |
|--------------|------------------------------|-------|
| 911401597961 | BY570P LED200/840 PSD WB CAU | 152 W |

温度

| Order Code   | Full Product Name             | 环境温度范围      |
|--------------|-------------------------------|-------------|
| 911401585961 | BY570P LED100/CW PSU WB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401586061 | BY570P LED100/NW PSU WB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401586461 | BY570P LED150/NW PSU WB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401586561 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC   | -30 至 +50°C |
| 911401588361 | BY570P LED100/CW PSD WB GC    | -30 至 +45°C |
| 911401588461 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC   | -30 至 +45°C |
| 911401589361 | BY570P LED150/CW PSU NB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401590161 | BY570P LED150/CW PSD NB GC    | -30 至 +45°C |
| 911401590261 | BY570P LED150/NW PSD NB GC    | -30 至 +45°C |
| 911401590761 | BY570P LED100/CW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401590861 | BY570P LED100/NW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401590961 | BY570P LED100/CW PSU HRO GM   | -30 至 +50°C |
| 911401591161 | BY570P LED150/CW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401591261 | BY570P LED150/NW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401591361 | BY570P LED150/CW PSU HRO GM   | -30 至 +50°C |
| 911401591461 | BY570P LED150/NW PSU HRO GM   | -30 至 +50°C |
| 911401592361 | BY570P LED100/NW PSD WB GM    | -30 至 +45°C |
| 911401592461 | BY570P LED100/NW PSD HRO GM   | -30 至 +45°C |
| 911401592561 | BY570P LED150/NW PSD WB GM    | -30 至 +45°C |
| 911401592661 | BY570P LED150/NW PSD HRO GM   | -30 至 +45°C |
| 911401593361 | BY570P LED150/CW PSD WB GM    | -30 至 +45°C |
| 911401594161 | BY570P LED150/CW PSU NB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401594261 | BY570P LED150/NW PSU NB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401594861 | BY570P LED100/NW PSD NB GM    | -30 至 +45°C |
| 911401595061 | BY570P LED150/NW PSD NB GM    | -30 至 +45°C |
| 911401595861 | BY570P LED100/840 PSU HRO CAU | -30 至 +50°C |
| 911401596061 | BY570P LED150/840 PSU WB CAU  | -30 至 +50°C |
| 911401500671 | BY570P LED250/840 PSD NB CAU  | -30 至 +45°C |
| 911401587261 | BY570P LED250/NW PSU WB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401587461 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC   | -30 至 +50°C |
| 911401589861 | BY570P LED250/NW PSU NB GC    | -30 至 +50°C |
| 911401590561 | BY570P LED250/CW PSD NB GC    | -30 至 +45°C |
| 911401591961 | BY570P LED250/CW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |
| 911401592061 | BY570P LED250/NW PSU WB GM    | -30 至 +50°C |

| Order Code   | Full Product Name               | 环境温度范围      |
|--------------|---------------------------------|-------------|
| 911401592161 | BY570P LED250/CW PSU HRO GM     | -30 至 +50°C |
| 911401592961 | BY570P LED250/NW PSD WB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401593061 | BY570P LED250/NW PSD HRO GM     | -30 至 +45°C |
| 911401593761 | BY570P LED250/CW PSD WB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401594561 | BY570P LED250/CW PSU NB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401594661 | BY570P LED250/NW PSU NB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401595361 | BY570P LED250/CW PSD NB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401595461 | BY570P LED250/NW PSD NB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401597061 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU    | -30 至 +50°C |
| 911401597161 | BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL | -30 至 +50°C |
| 911401597261 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL | -30 至 +50°C |
| 911401598161 | BY570P LED250/840 PSD WB CAU    | -30 至 +45°C |
| 911401599861 | BY570P LED250/840 PSU NB CAU    | -30 至 +50°C |
| 911401500371 | BY570P LED200/850 PSD NB CAU    | -30 至 +45°C |
| 911401586761 | BY570P LED200/CW PSU WB GC      | -30 至 +50°C |
| 911401586861 | BY570P LED200/NW PSU WB GC      | -30 至 +50°C |
| 911401586961 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC     | -30 至 +50°C |
| 911401591561 | BY570P LED200/CW PSU WB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401591661 | BY570P LED200/NW PSU WB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401591761 | BY570P LED200/CW PSU HRO GM     | -30 至 +50°C |
| 911401591861 | BY570P LED200/NW PSU HRO GM     | -30 至 +50°C |
| 911401592761 | BY570P LED200/NW PSD WB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401592861 | BY570P LED200/NW PSD HRO GM     | -30 至 +45°C |
| 911401593561 | BY570P LED200/CW PSD WB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401594361 | BY570P LED200/CW PSU NB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401594461 | BY570P LED200/NW PSU NB GM      | -30 至 +50°C |
| 911401595161 | BY570P LED200/CW PSD NB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401595261 | BY570P LED200/NW PSD NB GM      | -30 至 +45°C |
| 911401596361 | BY570P LED200/850 PSU WB CAU    | -30 至 +50°C |
| 911401596461 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU    | -30 至 +50°C |
| 911401596561 | BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL | -30 至 +50°C |
| 911401596661 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL | -30 至 +50°C |
| 911401597961 | BY570P LED200/840 PSD WB CAU    | -30 至 +45°C |

控制和调光

| Order Code   | Full Product Name           | 可调光 |
|--------------|-----------------------------|-----|
| 911401585961 | BY570P LED100/CW PSU WB GC  | 否   |
| 911401586061 | BY570P LED100/NW PSU WB GC  | 否   |
| 911401586461 | BY570P LED150/NW PSU WB GC  | 否   |
| 911401586561 | BY570P LED150/CW PSU HRO GC | 否   |
| 911401588361 | BY570P LED100/CW PSD WB GC  | 是   |
| 911401588461 | BY570P LED100/CW PSD HRO GC | 是   |
| 911401589361 | BY570P LED150/CW PSU NB GC  | 否   |
| 911401590161 | BY570P LED150/CW PSD NB GC  | 是   |

| Order Code   | Full Product Name           | 可调光 |
|--------------|-----------------------------|-----|
| 911401590261 | BY570P LED150/NW PSD NB GC  | 是   |
| 911401590761 | BY570P LED100/CW PSU WB GM  | 否   |
| 911401590861 | BY570P LED100/NW PSU WB GM  | 否   |
| 911401590961 | BY570P LED100/CW PSU HRO GM | 否   |
| 911401591161 | BY570P LED150/CW PSU WB GM  | 否   |
| 911401591261 | BY570P LED150/NW PSU WB GM  | 否   |
| 911401591361 | BY570P LED150/CW PSU HRO GM | 否   |
| 911401591461 | BY570P LED150/NW PSU HRO GM | 否   |

GreenPerform 矩形高棚灯

| Order Code   | Full Product Name             | 可调光 |
|--------------|-------------------------------|-----|
| 911401592361 | BY570P LED100/NW PSD WB GM    | 是   |
| 911401592461 | BY570P LED100/NW PSD HRO GM   | 是   |
| 911401592561 | BY570P LED150/NW PSD WB GM    | 是   |
| 911401592661 | BY570P LED150/NW PSD HRO GM   | 是   |
| 911401593361 | BY570P LED150/CW PSD WB GM    | 是   |
| 911401594161 | BY570P LED150/CW PSU NB GM    | 否   |
| 911401594261 | BY570P LED150/NW PSU NB GM    | 否   |
| 911401594861 | BY570P LED100/NW PSD NB GM    | 是   |
| 911401595061 | BY570P LED150/NW PSD NB GM    | 是   |
| 911401595861 | BY570P LED100/840 PSU HRO CAU | 否   |
| 911401596061 | BY570P LED150/840 PSU WB CAU  | 否   |
| 911401500671 | BY570P LED250/840 PSD NB CAU  | 是   |
| 911401587261 | BY570P LED250/NW PSU WB GC    | 否   |
| 911401587461 | BY570P LED250/NW PSU HRO GC   | 否   |
| 911401589861 | BY570P LED250/NW PSU NB GC    | 否   |
| 911401590561 | BY570P LED250/CW PSD NB GC    | 是   |
| 911401591961 | BY570P LED250/CW PSU WB GM    | 否   |
| 911401592061 | BY570P LED250/NW PSU WB GM    | 否   |
| 911401592161 | BY570P LED250/CW PSU HRO GM   | 否   |
| 911401592961 | BY570P LED250/NW PSD WB GM    | 是   |
| 911401593061 | BY570P LED250/NW PSD HRO GM   | 是   |
| 911401593761 | BY570P LED250/CW PSD WB GM    | 是   |
| 911401594561 | BY570P LED250/CW PSU NB GM    | 否   |
| 911401594661 | BY570P LED250/NW PSU NB GM    | 否   |
| 911401595361 | BY570P LED250/CW PSD NB GM    | 是   |
| 911401595461 | BY570P LED250/NW PSD NB GM    | 是   |

| Order Code   | Full Product Name               | 可调光 |
|--------------|---------------------------------|-----|
| 911401597061 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU    | 否   |
| 911401597161 | BY570P LED250/865 PSU WB CAU CL | 否   |
| 911401597261 | BY570P LED250/840 PSU WB CAU CL | 否   |
| 911401598161 | BY570P LED250/840 PSD WB CAU    | 是   |
| 911401599861 | BY570P LED250/840 PSU NB CAU    | 否   |
| 911401500371 | BY570P LED200/850 PSD NB CAU    | 是   |
| 911401586761 | BY570P LED200/CW PSU WB GC      | 否   |
| 911401586861 | BY570P LED200/NW PSU WB GC      | 否   |
| 911401586961 | BY570P LED200/CW PSU HRO GC     | 否   |
| 911401591561 | BY570P LED200/CW PSU WB GM      | 否   |
| 911401591661 | BY570P LED200/NW PSU WB GM      | 否   |
| 911401591761 | BY570P LED200/CW PSU HRO GM     | 否   |
| 911401591861 | BY570P LED200/NW PSU HRO GM     | 否   |
| 911401592761 | BY570P LED200/NW PSD WB GM      | 是   |
| 911401592861 | BY570P LED200/NW PSD HRO GM     | 是   |
| 911401593561 | BY570P LED200/CW PSD WB GM      | 是   |
| 911401594361 | BY570P LED200/CW PSU NB GM      | 否   |
| 911401594461 | BY570P LED200/NW PSU NB GM      | 否   |
| 911401595161 | BY570P LED200/CW PSD NB GM      | 是   |
| 911401595261 | BY570P LED200/NW PSD NB GM      | 是   |
| 911401596361 | BY570P LED200/850 PSU WB CAU    | 否   |
| 911401596461 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU    | 否   |
| 911401596561 | BY570P LED200/865 PSU WB CAU CL | 否   |
| 911401596661 | BY570P LED200/840 PSU WB CAU CL | 否   |
| 911401597961 | BY570P LED200/840 PSD WB CAU    | 是   |

