

Day-Brite


CFI

par @signify

Industriel

HCX

Luminaire pour très grande hauteur scellé



Concept industriel moderne, technologie écoénergétique

Éclairage pour très grande hauteur fonctionnel offrant une nouvelle allure avec les luminaires DEL HCX de Day-Brite/CFI pour très grande hauteur scellés.

Vous n'avez plus à sacrifier l'allure pour obtenir un éclairage abordable et fiable dans vos espaces fonctionnels. Ce luminaire pour très grande hauteur

scellé émet jusqu'à 22 000 lumens avec des efficacités jusqu'à 129 LPW. Animez vos espaces de détail et institutionnels avec ce luminaire rentable conçu pour durer avec son fini résistant à la corrosion.

Plus de sacrifice, juste une belle allure, une fiabilité et des économies d'énergie.



HCX Luminaire DEL pour très grande hauteur scellé

Éclairage intérieur



Lorsque performance rencontre le style

- Cadre de montage moulé sous pression et boîtier renfermant le régulateur
- Œillet robuste pour connexion de suspension du client
- Maintien du rendu lumineux jusqu'à 70% (L_{70}) à 50000 heures
- Fils exposés pour effectuer les connexions de filage avec gaine pour protéger l'environnement
- Homologué cULus pour endroits mouillés à une température ambiante jusqu'à 40°C
- Indice de protection IP65
- Les composants sont conformes à la norme RoHS


Guide pour commander

Exemple : HCX15L840-UNV-DIM

Série	Lumens ¹ (nominaux)	Temp. de couleur (K)	Tension	Gradation
HCX		840 -	-	DIM
HCX Luminaire pour très grande hauteur scellé	15L 15000 lumens nominaux émis 22L 22000 lumens nominaux émis	840 IRC de 80, 4000K	UNV Tension universelle 120-277V 347 347V	DIM 0-10V

1. Lumens nominaux émis à une température ambiante de 25°C.

Plusieurs composantes du luminaire comme les réflecteurs, lentilles, douilles, porte-lampes et DEL sont faites de différents types de plastique qui peuvent être affectées par la présence de contaminants. Si des solutions de soufre, de pétrole, de solutions de nettoyage ou tout autre contaminant, sont présents dans la zone d'exploitation, veuillez contacter l'usine pour en vérifier la compatibilité.



L'information présentée dans ce document ne constitue pas une offre commerciale et ne fait pas partie d'une soumission ou d'un contrat.



© 2019 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

Signify North America Corporation
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Téléphone 855-486-2216

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone 800-668-9008