




Le système en vue générale

Ces instructions montrent la façon du montage des appareils suspendus de la gamme de produit Sona. Les appareils de la longueur 4 et 8 pieds peuvent être installés de façon individuelle ainsi qu'en rangée continue. Les images ci-dessous indiquent les composants nécessaires pour le montage d'une rangée typique du produit Sona. **IMPORTANT : Lisez bien les instructions en entier avant de commencer le montage.**

Sona Embout équipement

- Embout
- Assemblage d'Elingue (câble de sécurité)
- Vis #8-32 x 1/2" (x2)






Sona équipement(s) de joint

- Assemblage d'Elingue (câble de sécurité) (X1)
- Paire joint aliénateurs (X1)
- Boulons #10-24 x 9/16" (x2)
- Ecrous #10-24 (x2)

Note: 1 ensemble d'équipement est nécessaire pour chaque appareil de rangée.

Longueur des modules

Les appareils suspendus de Sona viennent en deux longueurs de 4ft et 8ft. Les longueurs totales des modules sont montrées ci-dessous. Ajouter 4-15/16" pour chaque embout sculpté ou 7/16" pour chaque embout



Outils nécessaires:


- Tournevis Phillips medium
- Clé 3/8", Clé à cliquer 1/4" avec insert 3/8", ou Clé à engrenages de 3/8"

Espacement de Montage

Les modules de Sona sont conçus pour un montage précis sur des grilles.


1 Placer la boîte de l'appareil au sol à l'endroit de précis de montage, Sortez l'appareil de la boîte en carton. Installer tous les composants du montage au plafond et le câble vertical de suspension (câble d'aviation) en utilisant les instructions d'installation du montage de câble d'aviation (fournies).

2a Installer l'attache de câble de suspension




Insérer les attaches de câble d'élingue dans les trous de la plaque transversale comme indiqué. Pivoter les attaches vers le haut. Répéter la même chose pour l'autre bout d'appareil.

2b Suspendre l'appareil




Lever l'appareil à 2 personnes jusqu'aux câbles de suspension et passer les dans les attaches. Ajuster l'appareil à l'hauteur voulue. Si nécessaire glisser vers l'arrière le diffuseur de poussière.

3 Installation du câble d'alimentation




Insérer le bouchon 1/2" fourni, dans l'emplacement du bouchon cassable 1/2" de la cache des câbles. Serrer l'anneau anti-traction au tour de la couche isolante de l'alimentation (outil recommandé: Hey-co outil PN0019(R12)). Assurer vous que le câble d'alimentation ne soit pas trop serré ou relâché. Faire les connexions électriques nécessaires (fournis par les autres) en conformité avec les codes locales. rentrer les câbles dans l'emplacement vide de l'appareil..

4a




Séparer les 2 joints en les tordant. Sur le module que vous voulez ajouter, placer les joints dans la plaque transversale (les crochets de joints doivent être verrouillés en place). A 2 personnes, lever le 2em appareil au plafond. **IMPORTANT: N'essayer pas de joindre les appareils au sol. Suspendre un appareil à la fois et ajouter les modules au niveau de plafond.**

4b




Afin d'ajouter un appareil a une rangée, poser les joints de l'appareil que vous voulez ajouter a la rangée dans l'appareil déjà suspendu et a son autre extrémité (coté opposé aux pattes joint) suspendez l'appareil en passant le câble de suspension dans l'ajusteur.

5




Faites les connexions électriques de la range :

- ENDROIT SANS ALIMENTATION : Utiliser les connecteurs Wago. Placer les câbles dans la cavité du module.
- ENDROIT AVEC ALIMENTATION : Enlever les connecteurs rapides et faites les connexions utilisant les marrettes (fournis par l'autre). Placer les câbles dans la cavité du module.


6 Fixer au niveau de joint

Glisser les appareils l'un contre l'autre et fixer les en utilisant les vis/écrous fournis (Clé 3/8", Clé à cliquer 1/4" avec insert 3/8", ou à engrenages de 3/8"). Glisser le diffuseur à sa place après la fixation.

7 Niveau de l'appareil / la rangée

REGLAGE HORIZONTAL: desserrer la vis du réglage horizontal placée en bas d'ajusteur et faites le niveau comme nécessaire. Serrer la vis quand l'appareil est niveau.

REGLAGE VERTICAL: Tenez l'appareil du bas et appuyer sur la goupille d'ajusteur vertical afin de régler la hauteur (revoir l'instruction A pour les détails)

8 Installer les embouts

Fixer l'embout au premier et dernier module de la range en utilisant les vis fournies.

Glisse le diffuseur à sa place sous la patte de la plaque transversale après la fixation.

IMPOTANT: Ne pas serrer trop les vis d'embout. Ledalite recommande un serrage manuel pour les vis d'embout.

A Réglage du câble de suspension (d'aviation)

IMPORTANT: Ne forcez pas le câble dans l'ajusteur. Insérer le câble dans l'ajusteur suivant les étapes ci-dessous:

1. COUPER

Si nécessaire, couper les bout du câble de façon propre avant d'insérer dans l'ajusteur. Les cutteurs recommandés : K.K. Porter coupeur de câble cat. No. 0690TN ou Klein tous usage cat. No. 1104.

2. INSERER

Insérer attentivement le câble dans le bout conique. Pousser vers le bas la goupille d'ajusteur afin de régler la hauteur. Couper le bout, si nécessaire, en laissant minimum 1" exposé au bout.

3. TESTER

Quand le câble est insérée, exercer une charge ponctuelle de 25lb au niveau de chaque accroche afin de s'assurer que toutes les connections sont bien fixées.