

GreenPerform Troffer RC100B

Mounting instruction/安装说明书 / Hướng dẫn lắp đặt / ကျော်ခာရတင်ပွဲ

Инструкция по монтажу / Инструкция з монтажу / Орнатуру нұсқаудыры / الترکیب تعليمات / Petunjuk Instalasi

444100007201



$t_a 25^\circ\text{C}$

IP 20




CE




Type 型号描述 Тип Typ رقم النوع Tipe Loại รุ่น	Voltage 电压 Напряжение Напруга Кернеу الجهد Tegangan Điện áp ໄວລັດ	Frequency 频率 Частота Частота Жиілік التردد Frekuensi Tần số ຄວາມຖື	Power 功率 Мощность Потужність Куат الطاقة Daya Tần số ຄວາມຖື	Dimension LxWxH (cm) 灯具尺寸 LxWxH (cm) Размеры Розміри Өлшемдері الابعاد Dimensi Kích thước ຂະໜາດໂຄນ	kg
RC100B LED27S W60L60 PSU G3	220-240V~	50/60Hz	23W	59.7x59.7x4.6	2.8
RC100B LED37S W60L60 PSU G3	220-240V~	50/60Hz	32W	59.7x59.7x4.6	2.8
RC100B LED27S W30L120 PSU G3	220-240V~	50/60Hz	23W	119.7x29.7x4.6	2.8
RC100B LED37S W30L120 PSU G3	220-240V~	50/60Hz	32W	119.7x29.7x4.6	2.8
RC100B LED54S W60L120 PSU G3	220-240V~	50/60Hz	44W	119.7x59.7x4.6	5
RC100B LED37S W60L120 PSD G3	220-240V~	50/60Hz	32W	119.7x29.7x4.6	2.8
RC100B LED37S W60L120 PSD G3	220-240V~	50/60Hz	30W	119.7x59.7x4.6	5
RC100B LED54S W60L120 PSD G3	220-240V~	50/60Hz	44W	119.7x59.7x4.6	5
RC100X LED37S W60L60 CL OC G3	220-240V~	50/60Hz	32W	59.7x59.7x4.6	2.8

RC100 W60L60:



RC100 W30L120:





RC100 W60L120:

OC为UGR≤19版本。

OC with UGR ≤19 version.


嵌入安装

Recessed Mounting



安装安全链



Safety Chain Via Hook



本产品不含安全吊链, 客户需单独购买。




Safety chain is not included. Customers need to buy separately.

Supply Connection / 连接电源线



Connect DALI cable / DALI调光接线方式

For PSD/Coded light series only
此功能仅用于PSD/CL系列



Inrush current

Product Type	Run Current (A)(@220V)	Start (Inrush) Current(A) / Ipeak (A)	Start Current Duration (μs) / T(@50% of Ipeak) (μs)	Touch current or protective conductor current (mA)	MCB Type B 16A (or Type C 16A)Max no. fitting (pcs)
RC100B LED27S W60L60 PSU G3	0.19	2.97	302	0.5	≤24
RC100B LED37S W60L60 PSU G3	0.26	2.97	302	0.5	≤24
RC100B LED27S W30L120 PSU G3	0.19	2.97	302	0.5	≤24
RC100B LED37S W30L120 PSU G3	0.26	2.97	302	0.5	≤24
RC100B LED54S W60L120 PSD G3	0.19	17.8	282	0.5	≤24
RC100B LED37S W60L120 PSD G3	0.26	21	280	1	≤24
RC100B LED37S W30L120 PSD G3	0.26	21	280	1	≤24
RC100B LED37S W60L60 PSD G3	0.13	21	280	1	≤24
RC100B LED54S W60L120 PSD G3	0.19	21	280	1	≤24
RC100X LED37S W60L60 CL OC G3	0.26	21	280	0.5	≤24

Philips Lighting (China) Investment Co., Ltd.

Building No. 9, Lane 888 Tianlin Road, Minhang District, Shanghai, China

Postalcode: 200233

飞利浦照明(中国)投资有限公司

中国上海市闵行区田林路888弄9号楼

邮编: 200233

PHILIPS

- 灯具应由有资格的电工安装，接线要符合IEE电气标准或国家标准。
- 接线过程中，切勿通电。
- 灯具适合于直接安装在普通可燃材料表面。
- 仅限于室内常温使用。
- 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
- 灯具光源不可更换；光源坏了，需要替换整灯。
- 可控灯具产品中，LV电路和控制导体之间是基本绝缘。



- Indoor use only.
- Do not switch on before complete installation.
- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
- The luminaire shall, under no circumstance, be covered with insulation matting or similar material.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.
- For controllable luminaires, basic insulation has been maintained between LV supply and control conductors.

- Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
- Jangan dinyalakan sebelum instalasi selesai.
- Luminer harus dipasang oleh teknisi listrik dan dipasang sesuai dengan regulasi IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang berlaku.
- Dalam keadaan apapun, luminer tidak boleh dilapisi dengan isolasi termal atau bahan sejenisnya.
- Источник света не подлежит замене; при окончании срока службы необходимо заменить светильник в сборе.
- Luminer tidak boleh digunakan atau дисimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll.
- Untuk rumah lampu yang dapat dikontrol, penyekatan listrik sudah dijaga antara suplai tegangan rendah dengan pengontrol konduktor.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
- Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
- Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Жарық көзі ауыстыру жатпайды; қызмет мерзімін аяқталған кезде оны жинақтасы шамшыраққа ауыстыры қажет.
- Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...
- Với các bộ đèn có điều khiển, phải duy trì việc cách điện giữa bộ nguồn điện áp thấp với các đầu dây dẫn của bộ điều khiển.



- Điển phải thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải được thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải thi công tại nơi thi công.
- Đèn phải thi công tại nơi thi công.

- Только для внутреннего применения.
- Не включать до завершения монтажа.
- Светодиодный должен устанавливаться квалифицированным электриком и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
- Ни в коем случае светильник не должен накрываться изоляционными матами или сходными материалами.
- Sumber cahaya dari rumah lampu ini tidak dapat diganti, jika sumber lampu memasuki masa akhir, keseluruhan rumah lampu harus diganti
- Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.
- Для управляемых светильников базовая изоляция присутствует между низковольтным источником питания и управляющими проводниками.

- Тільки для внутрішнього використання.
- Не вмикати до завершення монтажу.
- Світильник повинен встановлювати кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
- Ні в якому разі світильник не повинен накриватися ізоляційними матами або схожими матеріалами.
- Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
- Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.
- Басқарылатын шамдар үшін базалық оқшаулау тәмен кернеулі электрмен жабдықтау және бақылау еткізгіштер арасында болады.
- Тек гимарат ішінде көлдануға арналған.
- Орнату жұмыстары аяқталғанша шамды коспаңыз.
- Шамды білікті электр маманды орнатын, сонық IEEE (Электротехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай жалғау керек.
- Шамды оқшаулаушы қабатпен немесе осыған үксас материалмен жаппау керек.
- Джерело світла не підлягає заміні; по закінченні його терміну служби необхідно замінити світильник у зборі.
- Шамызықты құрамында күкірт, хлор, фталаттар және басқалар төрізді қайыпты заттар бар химиялық агресивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды
- Для керованих світильників базова ізоляция при-

للاستخدام الداخلي فقط

لاتشغيل قبل الانتهاء من التركيب

والمتطلبات المحلية IEE يجب تركيب الفانوس من قبل في مؤهل وفقاً

تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغيير الفانوس بمادة عازلة أو مادة ثبيرة

مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة نهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل

يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تتسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطيرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفثالات وغيرها

للأمانة القابلة للتحكم، تم الحفاظ على الغزل بين مغذي LV وموصلات التحكم

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Tanda tersebut menunjukkan bahwa produk ini tidak dapat didaur ulang dengan sampah rumah tangga lainnya di seluruh EU. Untuk mencegah kemungkinan bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol, daur ulang itu bertanggung jawab untuk menganjurkan penggunaan kembali sumber material secara berkelanjutan. Untuk mengembalikan perangkat yang sudah pernah digunakan, mohon gunakan sistem pengumpulan dan pengembalian atau hubungi pengecer dimana produk tersebut dibeli .Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan .

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe của người tham gia vào quá trình tái chế khác không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

ເກີ່ມວາລາຍລັດຖະບານທີ່ມີວິທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ມີຄວາມອະນຸຍາຍໃຫ້ໄປໄວ້ໄປ ເພື່ອຈະປັບປຸງ ນ້ຳ ຕິດຕະຫຼານກໍ່າຫຼັກຂໍ້ອມາ ຊຳນັກຈະນຳໄປກໍ່າຈັດ ເຊື້ອ ນ້ຳໄປໄວ້ໄປເຄີດຍ່າງຍຸ້ດ້ອຍຈົດ

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути заподіяння шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібної торгівлі, через яке був придбані даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Нақты таңбалau EO елдерінде бұл бүйімдым қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді. Қоршаган ортага немесе адамдардың деңсаулығына зиян келтірмей ушін, нақты құралдың кайта өндөуге тапсыру қажет. Шамширақтың кайта өндөуге жіберу ушін, қайта өндөлетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған белшек сауда көсіпорнына жүгініңіз. Белшек сауда дүкені қоршаган орта үшін қауіпсіз кайта өндөуге женелу үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبع التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن باليمن أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لنشرجع إعادة استخدام موارد الخامات. لإعادة جهاز المستخدم، يرجى استخدام نظم الإعداد والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن ."

