



# OptiVision MVP507

## MVP507 HPI-T1000W K WB

OPTIVISION - HPI-T High Wattage - 1000 W - feixe largo

OptiVision é uma luminária de iluminação descendente assimétrica que combina as dimensões compactas com uma eficiência muito elevada. Disponível com feixes estreitos, médios e largos para flexibilidade de aplicação, proporciona um excelente controlo da luz dispersa e limitação do encandeamento e perda de luz no sentido ascendente. OptiVision pode incluir lâmpadas de haleto metálico para uma boa composição de cores, ou lâmpadas de sódio de alta pressão para um funcionamento económico. O excelente controlo da luz dispersa e a limitação do encandeamento e perda de luz no sentido ascendente são assegurados pelas ópticas assimétricas, que atingem o pico de intensidade a 60º e um corte preciso de luz a 80º. As lâmpadas MHN-LA/FC asseguram uma composição de cores agradável e natural e uma atmosfera confortável.

### Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	1 [ 1 pç.]
Código da família das lâmpadas	HPI-T [ HPI-T High Wattage]
Potência da lâmpada	1000 W
Pacote combinado	K
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca ENEC	Não
Marca de resistência ao impacto de bolas	BIR
Acessórios mecânicos	Não [ -]
Optic type outdoor	feixe largo
Product Family Code	MVP507 [ OPTIVISION]

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de alimentação da lâmpada	220 V [ 220]
Tensão de entrada	230 V
Ignitor	Não [ -]
Dados mecânicos e de revestimento	
Cor	ALU
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP65 [ Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]

## OptiVision MVP507

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [ IK08]
---	--------------


### Dados do produto

Código do produto completo	871155915194600
Nome de produto da encomenda	MVP507 HPI-T1000W K WB
EAN/UPC – Produto	8711559151946
Código de encomenda	15194600

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910400184412
Peso líquido (Peça)	17,200 kg



### Desenho dimensional



OptiVision MVP507

