



Iridium 9

SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, CT-POT ouvert, Vasque/cache en polycarbonate

La gamme Iridium appartient à une nouvelle génération de luminaire d'éclairage public : ligne élégante, fixation en top ou latérale, usages polyvalents sont les caractères essentiels qui définissent la ligne des luminaires Iridium. Ils répondent en tous points aux exigences d'un éclairage moderne : sécurité, confort visuel et efficacité lumineuse, absence de nuisance. Proposée en quatre tailles de luminaires, la ligne Iridium offre de nouvelles possibilités en termes de conception et de performances photométriques. Les luminaires Mini Iridium, Iridium 9, 10 et 11 sont conçus pour recevoir tous types de sources, systèmes électriques et mécaniques. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs et s'intègrent parfaitement à un contexte d'éclairage routier ou urbain. Produite dans une usine certifiée ISO 14001, la gamme Iridium est conçue selon les normes environnementales en vigueur : chaque pièce de la gamme est identifiée de telle sorte que le luminaire sera entièrement recyclable en fin de vie.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	SON-T [SON-T]
Appareillage	CONV [Conventionel]
Code famille de produits	SGS252 [IRIDIUM]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate

Type d'optique d'extérieur	CT-POT ouvert
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Consommation électrique	70 W
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Gris

Iridium 9

Approbation et application

Indice de protection IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Classe de protection CEI Classe de sécurité I

Données du produit

Nom du produit de la commande SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND

Nom de produit complet SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND

Code EOC 871155958853700

Description du code local calculé B2B SGS252SONT70ORP

Code de commande 58853700

Code 12NC 910401815118

Code de commande local SGS252SONT70ORP

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8711559588537

Conditionnement par carton 1

Codes EAN/UPC – Boîte 8711559588537

Schéma dimensionnel

