



# Iridium SGS253/453

## SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, Open CT-POT, Polycarbonaat schaal/  
lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
VSA	CONV [Conventioneel]
Fotocel	-
Code productfamilie	SGS253 [IRIDIUM]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Gegevens lichttechniek	
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Open CT-POT


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V

## Iridium SGS253/453

Energieverbruik	70 W
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Kleur behuizing	Grijs
Totale hoogte	289 mm
Kleur onderdelen	-
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND
Volledige productnaam	SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND
Full EOC	871155924951300
Bestelcode	24951300
Materiaalnr. (12NC)	910401835618
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559249513
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559249513

### Maatschets



<b>Product</b>	<b>A</b>
SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND	289 mm

