



## Iridium SGS253/453

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
---	----

### Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [ Digital semi-parallel]

### Mechanical and Housing

Celková výška	289 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	289 x NaN x NaN mm (11.4 x NaN x NaN in)

### Approval and Application


IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
--------	--

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]
---------------------------------------	------------------------------

### Product Data

Úplný kód výrobku	871155924952000
Objednací název produktu	SGS253 SON-T70W II OR PC GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559249520
Objednací kód	24952000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910401835718
Celková hmotnost (kus)	8,572 kg

## Rozměrové výkresy



Iridium SGS253

