



Iridium SGS253/453

SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 150 W, Otwarte CT-POT, Klosz z poliwęglanu

Oprawy Iridium to rodzina opraw przeznaczonych do oświetlania dróg, zaprojektowanych dla trzech różnych zastosowań – terenów mieszkalnych i dróg lokalnych, dróg głównych oraz autostrad. Modułowa konstrukcja umożliwia integrację elementów optycznych lub elektronicznych w celu dostosowania opraw do zmiennych wymagań oświetlenia drogowego – na przykład rosnącego zapotrzebowania na światło białe i ściemnianie. Iridium zapewnia niski koszt eksploatacji i konserwacji dzięki najwyższej klasy optyce, możliwości ściemniania i funkcjom Telemanagement, a także łatwość instalacji i konserwacji. Rodzina opraw Iridium zawiera wersje CosmoPolis i LED. Oprawy te są dostępne w czterech rozmiarach – do montażu na wysokości od 3,5 do 12 m – i nadają się do instalacji zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Każda oprawa Iridium w pełni nadaje się do recyklingu; jedynie źródło światła i statecznik muszą być poddawane recyklingowi oddzielnie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	SON-T [SON-T]
Osprzęt	CONV [Konwencjonalny]
Fotokomórka	-
Rodzina produktów	SGS253 [IRIDIUM]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Dane techniczne oświetlenia	
Standardowy kąt nachylenia przy montażu	5°
bezpośrednio na słupie	


Standardowy kąt nachylenia przy montażu	5°
na wysięgniku	
Typ klosza	Klosz z poliwęglanu
Typ optyki na zewnątrz	Otwarte CT-POT
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Zużycie energii	150 W
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Całkowita wysokość	289 mm

Iridium SGS253/453

Kolor części	-
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND

Pełna nazwa produktu	SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND
Full EOC	871155924961200
Kod zamówienia	24961200
Materiał Nr (12NC)	910401837518
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559249612
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559249612

Rysunki techniczne



Product	A
SGS253 SON-T150W I OR PC GR SND	289 mm

