



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, Uzavřený CT-POT, Polykarbonátová miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	Polykarbonátová miska/kryt	
Předřadník	CONV [Klasický]	Venkovní typ optiky	
Kód produktové řady	SGS252 [IRIDIUM]	Uzavřený CT-POT	
Značka CE	Ano	Provozní a elektrické	
Značka ENEC	Značka ENEC	Vstupní napětí	230 V
Světelně technické		Spotřeba energie	70 W
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°	Kabel	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°	Mechanické a materiály	
		Barva těla	Šedá
		Montážní přípravek	-

Iridium SGS252/452

Celková výška	263 mm
Barva dílů	-

Certifikace a použití


Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Označení a balení

Objednací název produktu	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND
--------------------------	--------------------------------

Celý název výrobku	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND
Full EOC	871155958854400
Objednací kód	58854400
Číslo materiálu (12NC)	910401839618
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559588544
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559588544

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	263 mm

