



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND

IRIDIUM, SON-T, 70 W, Gesloten CT-POT, Polycarbonaat schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie		Standaard kantelhoek opschuifmontage 5°	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]	Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap
VSA	CONV [Conventioneel]	Optiektype buiten	Gesloten CT-POT
Code productfamilie	SGS252 [IRIDIUM]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
CE-markering	Ja	Ingangsspanning	230 V
ENEC-markering	ENEC-markering	Energieverbruik	70 W
Gegevens lichttechniek		Kabel	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	5°		

Iridium SGS252/452

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	-
Totale hoogte	263 mm
Kleur onderdelen	-

Keurmerken en classificaties


Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND
-----------------------------	--------------------------------

Volledige productnaam	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND
Full EOC	871155958854400
Beschrijving lokale code	SGS252SONT70CRP
Bestelcode	58854400
Materiaalnr. (12NC)	910401839618
Lokale code	SGS252SONT70CRP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559588544
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559588544

Maatschets



Product	A
SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND	263 mm

