



# Iridium SGS252/452

## SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Otevřený CT-pot - Polykarbonátová koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]
Kód řady zdroje	CDO-TT [ MASTER CityWhite CDO-TT]
Příkon zdroje	70 W
Kombipack	-
Kompenzační okruh	-
Předřadník	CONV [ Klasický]
Typ optického krytu / čoček	PC [ Polykarbonátová koule/kryt]
Ochrana elektrického obvodu	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Barva dílů	-
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	-
Filtrační cívka	-
Product Family Code	SGS252 [ IRIDIUM]

# Iridium SGS252/452

## Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku 5°

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem 5°

## Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V  
Zapalovač SND [ Digital semi-parallel]

## Mechanical and Housing

Montážní zařízení No [-]  
Celková výška 263 mm  
Barva GR  
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 263 x NaN x NaN mm (10.4 x NaN x NaN in)

## Approval and Application

IP kód IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]


Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Product Data

Úplný kód výrobku 87115958866700  
Objednávací název produktu SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND  
EAN/UPC – výrobek 871159588667  
Objednávací kód 58866700  
Číslování – počet v balení 1  
Číslování – balení v krabici 1  
Materiál č. (12NC) 910401840618  
Celková hmotnost (kus) 7,405 kg




## Rozměrové výkresy




## Iridium SGS252

## Fotometrické údaje




## OFPC1\_SGS252 PC 1xCDO-TT70W OR P1.EPS




## OFPC1\_SGS252 PC 1xCDO-TT70W OR P2.EPS


## Fotometrické údaje



OFPC1\_SGS252 PC 1xCDO-TT70W OR P4.EPS



OFPC\_SGS252 PC 1xCDO-TT70W OR P5X-Polar Outdoor (combined)



OFPC\_SGS252 PC 1xCDO-TT70W OR P6-Polar Outdoor (combined)

