



# Iridium SGS252/452

## SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - Otevřený CT-pot - Skleněná koule/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]
Kód řady zdroje	CDO-TT [ MASTER CityWhite CDO-TT]
Příkon zdroje	70 W
Kombipack	-
Kompenzační okruh	-
Předřadník	CONV [ Klasický]
Typ optického krytu / čoček	GB [ Skleněná koule/kryt]
Ochrana elektrického obvodu	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Barva dílů	-
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	-
Filtrační cívka	-
Product Family Code	SGS252 [ IRIDIUM]

# Iridium SGS252/452

## Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě montáže 5°  
na vršek sloupku

Standardní úhel sklonu při montáži s  
bočním vstupem

## Operating and Electrical

Vstupní napětí 230 V  
Zapalovač SND [ Digital semi-parallel]

## Mechanical and Housing

Montážní zařízení No [-]  
Celková výška 219 mm  
Barva GR  
Rozměry (výška x šířka x hloubka) 219 x NaN x NaN mm (8.6 x NaN x NaN in)

## Approval and Application


IP kód IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu,  
chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Product Data



Úplný kód výrobku 871155958869800  
Objednávací název produktu SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND  
EAN/UPC – výrobek 8711559588698  
Objednávací kód 58869800  
Číslování – počet v balení 1  
Číslování – balení v krabici 1  
Materiál č. (12NC) 910401842018  
Celková hmotnost (kus) 8,242 kg

## Rozměrové výkresy



## Iridium SGS252



## Fotometrické údaje



## OFPC\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P1-Polar Outdoor (combined)


## OFPC\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P2-Polar Outdoor (combined)

## Fotometrické údaje



OFPC\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P4-Polar Outdoor (combined)

OFPC\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P5X-Polar Outdoor (combined)



OFPC1\_SGS252 GB 1xCDO-TT70W OR P6.EPS

