



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 250 W, Open T-POT, Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	SON-T [SON-T]
VSA	CONV [Conventioneel]
Code productfamilie	SGS254 [IRIDIUM]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Gegevens lichttechniek

Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
-----------------------------------	----

Standaard kantelhoek opschuifmontage 5°	
Type lichtkap	Glazen schaal/lichtkap
Optiektype buiten	Open T-POT

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 V
Energieverbruik	250 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Kleur behuizing	Grijs
-----------------	-------

Iridium SGS254/454

Kleur onderdelen	-
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND
Volledige productnaam	SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND

Full EOC	871155982517500
Beschrijving lokale code	SGS254SONT250OG
Bestelcode	82517500
Materiaalnr. (12NC)	910401873818
Lokale code	SGS254SONT250OG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559825175
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559825175

Maatschets



Product	A
SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND	319 mm

