



Iridium SGS254/454

SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 400 W, Otevřený T-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.


Údaje o produktu

Obecné informace		Mechanické a materiály	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	Barva těla	Šedá
Kód produktové řady	SGS254 [IRIDIUM]		
Značka CE	Ano		
Světelně technické		Certifikace a použití	
Typ optického krytu	Skleněná miska/kryt	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Venkovní typ optiky	Otevřený T-POT		
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	400 W	Objednací název produktu	SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND
		Celý název výrobku	SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND
		Full EOC	871155982522900
		Objednací kód	82522900
		Číslo materiálu (12NC)	910401874318
		Číslování SAP – počet v balení	1

Iridium SGS254/454

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559825229
Číslování SAP – balení v krabičce	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559825229

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND	319 mm

