



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND

IRIDIUM, SON-T, 50 W, Otevřené CT-POT, Skleněná miska/kryt

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]
Předřadník	CONV [Klasický]
Kód produktové řady	SGS252 [IRIDIUM]
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Světelně technické	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°
Typ optického krytu	Skleněná miska/kryt

Venkovní typ optiky	Otevřené CT-POT
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Spotřeba energie	50 W
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Montážní přípravek	-
Celková výška	219 mm
Barva dílů	-

Iridium SGS252/452

Certifikace a použití


Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Označení a balení

Objednací název produktu	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND
Celý název výrobku	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND

Full EOC	871155965257300
Objednací kód	65257300
Číslo materiálu (12NC)	910401881018
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559652573
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559652573

Rozměrové výkresy



Product	A
SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND	219 mm

