



Iridium SGS252/452

SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR

IRIDIUM - MASTER PL-T 4 Pin - 42 W - Open CT-POT - Glazen schaal/lichtkap

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemangement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak. De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt. Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	PL-T/4P [MASTER PL-T 4 Pin]
Lampvermogen	42 W
Kombipack	Nee
Compensatiecircuit	Nee
VSA	Elektronisch
Type lichtkap/lens	Glazen schaal/lichtkap
Bescherming elektrisch circuit	Nee

Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Kleur onderdelen	Nee
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC-markering
Optic type outdoor	Open CT-POT
Gekleurd frame	Nee
RAL-kleur	Nee
Filterspoel	Nee

Iridium SGS252/452

Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
---------------------	-------------------

Eisen aan armatuurontwerp

Standaard kantelhoek opzetmontage	5°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	5°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	230 V
Ontsteker	Nee [-]

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Montageapparaat	Nee [-]
Hoogte armatuur	219 mm
Kleur	Grey
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	219 x NaN x NaN mm (8.6 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
-----------------------	---


Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
------------------	---

Productgegevens

Volledige productcode	871155965258000
Productnaam voor bestelling	SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR
EAN/UPC - Product	8711559652580
Bestelcode	65258000
Local Code	SGS252P4K2OGG
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910401881118
Netto gewicht (per stuk)	6,926 kg



Maatschets



Iridium SGS252

