



Iridium SGS252/452

SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR

IRIDIUM - MASTER PL-T 4 Pin - 42 W - CT -POT deschis -
Difuzor/capac sticla

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

General Information		Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]	Culoare piese	-
Cod familie lămpi	PL-T/4P [MASTER PL-T 4 Pin]	Marcaj CE	CE mark
Putere lampă	42 W	Marcaj ENEC	ENEC mark
Pachet combinat	-	Optic type outdoor	CT -POT deschis
Circuit de compensare	-	Ramă colorată	-
Echipament	EB [Electronic]	Culoare RAL	-
Capac optic/tip lentilă	GB [Difuzor/capac sticla]	Bobină de filtrare	-
Protecție circuit electric	-	Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Cablu	-		

Iridium SGS252/452

Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V

Ignitor No [-]

Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare No [-]

Înălțime totală 219 mm

Culoarea GR

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 219 x NaN x NaN mm (8.6 x NaN x NaN in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Cod complet produs 871155965258000

Nume comandă produs SGS252 PL-T/4P42W EB II OR GB GR

EAN/UPC - Produs 8711559652580

Cod de comandă 65258000


Numărător - Cantitate per pachet 1

Numărător - Pachete per cutie exterioră 1

Material nr. (12NC) 910401881118



Greutate netă (bucată) 6,926 kg

Cote



Iridium SGS252

Date fotometrice



OFPC1_SGS252 GB 1xPL-T4P42W OR P2.EPS

OFPC1_SGS252 GB 1xPL-T4P42W OR P5X.EPS

