



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 50 W - Otevřený CT-pot - Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [SON-T]
Příkon zdroje	50 W
Kombipack	-
Kompenzační okruh	-
Předřadník	CONV [Klasický]
Typ optického krytu / čoček	FG [Ploché sklo]
Ochrana elektrického obvodu	-
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	-
Značka CE	CE mark

Značka ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Otevřený CT-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	-
Filtrační cívka	-
Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Light Technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°

Iridium SGS252/452

Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Montážní zařízení	No [-]
Celková výška	187 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	187 x NaN x NaN mm (7.4 x NaN x NaN in)


Approval and Application

IP kód	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data

Úplný kód výrobku	871155965260300
Objednací název produktu	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND
EAN/UPC – výrobek	8711559652603
Objednací kód	65260300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910401881318
Celková hmotnost (kus)	8,223 kg

Rozměrové výkresy



Iridium SGS252

