



Iridium SGS252/452

SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 50 W - CT -POT deschis - Sticla plata

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Putere lampă	50 W
Pachet combinat	-
Circuit de compensare	-
Echipament	CONV [Convențional]
Capac optic/tip lentilă	FG [Sticla plata]
Protecție circuit electric	-
Cablu	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Culoare piese	-

Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	CT -POT deschis
Ramă colorată	-
Culoare RAL	-
Bobină de filtrare	-
Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]

Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Iridium SGS252/452

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	5°
---	----

Operating and Electrical

Tensiune de intrare	230 V
Ignitor	SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare	No [-]
Înălțime totală	187 mm
Culoarea	GR

Approval and Application


Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
---	------------------------------

Product Data

Cod complet produs	871155965260300
Nume comandă produs	SGS252 SON-T50W II OR FG GR SND
EAN/UPC - Produs	8711559652603
Cod de comandă	65260300
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	910401881318
Greutate netă (bucată)	8,223 kg

Cote



Iridium SGS252

