



Malaga 10 et 11

SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60

MALAGA, E27, Classe de sécurité II, Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux, Universel pour diamètre 42 à 60 mm

Malaga 10 et 11. Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Cellule photoélectrique	-
Code famille de produits	SGS101 [MALAGA]
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Données techniques de l'éclairage	
Type d'optique d'extérieur	Réflecteur mobile avec vis à 6 pans creux
Mécanique et boîtier	
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 42 à 60 mm
Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]

Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Données du produit	
Nom du produit de la commande	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60
Nom de produit complet	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60
Code EOC	871155926912200
Code de commande	26912200
Code 12NC	910401906512
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559269122
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559269122

Malaga 10 et 11

Schéma dimensionnel

