



# Lineco

## TMS022 2xTL-D36W HFS

TMS022, 2, MASTER TL-D, 36 W, HF Standard

Philips Lineco TMS022 ist eine funktionale und wirtschaftliche Lichtleiste für 1 oder 2 TL-D Leuchtstofflampen. Sie lässt sich sehr schnell und werkzeuglos mit einem Handgriff installieren. Der verschiebbare Anschlussblock erlaubt eine flexible Verkabelung (Kabeleingang in der Mitte oder an Stirnkappen). Die freistrahrende Lichtleiste Lineco kann optional auch mit einem weißen Stahlblechreflektoren ausgestattet werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]
Betriebsgerät	HFS [HF Standard]
Produktfamiliencode	TMS022 [TMS022]
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s

Lichttechnische Daten	
Anzahl Lichtquellen	2
Optik	-

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 bis 240 V
Energieverbrauch	36 W

Mechanik und Gehäuse	
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	900 mm
Gesamte Länge	1'225 mm


Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Produktdaten	
Bestell-Produktname	TMS022 2xTL-D36W HFS
Gesamtbezeichnung des Produkts	TMS022 2xTL-D36W HFS
Gesamt-Produktcode	871155913560199
Bestellcode	13560199
Material-Nr. (12NC)	910402207603
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559135601
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8711559135618

Abmessungsskizzen



<b>Product</b>
TMS022 2xTL-D36W HFS

