



Lineco TMS022 UK

TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK

TMS022, 2, MASTER TL-D, 58 W, 840 semleges fehér, HF Standard

Lineco TMS022 is a functional and economical surface-mounted batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps. It offers a choice of two optics, for symmetrical and asymmetrical lighting. Installation is quick and tool-less and can be carried out single-handedly. The repositionable contact block enables flexible connection (with cable entry centrally or via the end caps). A wide range of snap-on attachments is available.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL-D [MASTER TL-D]
Működtető szerelvény	HFS [HF Standard]
Termékcsalád kódja	TMS022 [TMS022]
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	2
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230–240 V


Teljesítményfelvétel	58 W
Mechanika és tokozás	
A rögzítési pont hosszának távolsága (névleges)	900 mm
Teljes hossz	1 525 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK

Lineco TMS022 UK

Teljes terméknev	TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK
Full EOC	871155913572400
Rendelési kód	13572400
Cikkszám (12NC)	910402208603
Számláló – mennyiség csomagonként	1

EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559135724
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559135724

Méretezett rajza



Product
TMS022 2xTL-D58W/840 HFSUK

