



EFix Plafonnier/ Suspension

TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI

EFix surface mounted, 2, 49 W, 840 blanc neutre, HF Standard, Grille, optique mate, double parabole, fermée, Argent

La gamme de luminaires Efix constitue un choix d'éclairage économique et innovant qui permet d'importantes économies d'énergie lorsque des installations à ballasts conventionnels sont remplacées par les technologies les plus récentes de Philips. Les optiques de la gamme répond aux exigences de la norme EN-12464, assurant un éclairage de qualité améliorée dans toute application. Utilisés avec des ballasts haute fréquence, les lampes Philips MASTER TL5 permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ces économies peuvent être encore accrues en utilisant un système de contrôle de lumière du jour Luxsense intégré au luminaire. Le design d'EFix est d'un concept pratique qui combine en un seul luminaire plafonnier (TCS260) et suspension (TPS260). Grâce au capot facilement amovible, le faisceau peut être ajusté pour offrir un éclairage direct ou direct/indirect. EFix est livré lampe(s) montée(s) et prêt à installer, optimisant ainsi le temps de pose du luminaire. L'encastré (TBS260) EFix complète la gamme des luminaires Philips pour l'éclairage général des bureaux, des commerces et écoles.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Appareillage	HFS [HF Standard]
Code famille de produits	TCS260 [EFix surface mounted]
Valeur ajoutée	Performance
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui


Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	2
Température de couleur	840 blanc neutre

EFix Plafonnier/Suspension

Type d'optique	Grille, optique mate, double parabole, fermée
Type de cache optique/de lentille	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique	49 W
Mécanique et boîtier	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	1 300 mm
Couleur du corps	Argent
Longueur totale	1 541 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI
Nom de produit complet	TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI
Code EOC	872790061270700
Code de commande	61270700
Code 12NC	910402389812
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900612707
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900612707

Schéma dimensionnel



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/840 HFS M6 SI	1 300 mm	650 mm	1 541 mm

