



Pacific TCW215

TCW215 2xTL-D58W HFS PI

2, MASTER TL-D, 58 W, HF Performer, Zasunovací konektor
třípólový

Pacific TCW215 je funkční svítidlo odolné proti prachu a vodě pro zářivky TL-D. Svítidlo Pacific TCW216 je také odolné proti nárazům a poškození a lze je osadit zářivkami TL-D i TL5 (16 mm). V případě obou svítidel je kryt připevněn pomocí inovativního konceptu integrovanými připevňovacími body, a není tak proto nutné použít vnější spony. K dispozici jsou různé standardní verze. Svítidlo lze připevnit individuálně nebo v řadě. Instalace je snadná – stačí zaklapnout. Flexibilita je zajištěna díky různým připevňovacím bodům a různým vstupům pro kabely. Model TCW215/216 lze také zavěsit z instalačních systémů Philips TTX410.

Údaje o produktu


Obecné informace		Připojení	
Kód řady svítidel	TL-D [MASTER TL-D]	Zasunovací konektor třípólový	
Předřadník	HFP [HF Performer]	Kabel	
Průchozí drátování	-	-	
Značka CE	Ano	Teplota okolí	
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Rozsah okolních teplot	
Značka ENEC	Značka ENEC	-15 až +35 °C	
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s	Mechanické a materiály	
Světelné technické		Materiál těla	
Počet světelných zdrojů	2	Polyester	
Provozní a elektrické		Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	
Vstupní napětí	220 až 240 V	600 mm	
Spotřeba energie	58 W	Celková délka	
		1 600 mm	
		Certifikace a použití	
		Kód ochrany proti vniknutí	
		IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]	
		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	
		IK02 [0,2 J standardní]	

Pacific TCW215

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TCW215 2xTL-D58W HFS PI
Celý název výrobku	TCW215 2xTL-D58W HFS PI
Full EOC	871155929176500

Objednací kód	29176500
Číslo materiálu (12NC)	910402602318
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711559291765
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711559291765

Rozměrové výkresy



Product	A	B	C
TCW215 2xTL-D58W HFS PI	850 mm	600 mm	1 600 mm

