



OptiVision

ZVP507 SAD

OPTIVISION

Optivision es un proyector de alumbrado asimétrico que combina unas dimensiones compactas con una eficiencia muy elevada. La disponibilidad de haces intensivo, medio y extensivo permite una mayor flexibilidad en su aplicación, y ofrece un control excelente del flujo lumínico, limitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica. Optivision admite lámparas de halogenuros metálicos para ofrecer una óptima reproducción de color o de sodio de alta presión para obtener un rendimiento más económico. Con un excelente control del flujo lumínico, la limitación del deslumbramiento y de la pérdida innecesaria de luz queda asegurada gracias a sus ópticas asimétricas que alcanzan su máxima intensidad a 60º y la función de corte del haz de luz a 80º. Las lámparas MHN-LA/FC garantizan una reproducción del color agradable y una atmósfera natural.

Datos del producto

Información general	
Código de gama de producto	ZVP507 [OPTIVISION]
Escalera de valor	Avanzada
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZVP507 SAD
Nombre completo del producto	ZVP507 SAD
Full EOC	871155915427500

Código de pedido	15427500
Código 12NC	910403012712
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559154275
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8711559154275