

PHILIPS

Lighting



OptiVision MVP507

MVP507 SON-T600W WB SI

OPTIVISION, SON-T, 600 W, Geniş ışın

OptiVision, kompakt boyutları çok yüksek verimlilikle birleştiren asimetrik bir yukarıdan aydınlatma armatürüdür. Uygulamada esneklik için dar, orta ve geniş açılı ışın seçenekleri mevcut olup, serpmeye ışığın mükemmel kontrolünü ve de parlamasının ve ışığın yukarı doğru sızmasının sınırlandırılmasını sağlar. OptiVision, iyi renksel geriverim için metal halojen ampuller veya ekonomik çalışma için yüksek basınçlı sodyum lambalar bulundurulabilir. Serpmeye ışığın mükemmel kontrolü, parlamasının ve ışığın yukarı doğru sızmasının sınırlandırılması, 60°'de tepe yoğunluğuna ve 80°'de keskin ışık kesilmesine ulaşan asimetrik optiklerle sağlanır. MHN-LA/FC lambaları, hoş ve doğal renksel geriverim ve rahat bir ortamı garanti eder.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Lamba ailesi kodu	SON-T [SON-T]	İşık kaynağı rengi	-
Sürücü birimi sayısı	-	Optik kapak tipi	Düz cam
Sürücü	-	Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	-
Ürün ailesi kodu	MVP507 [OPTIVISION]	Optik sistem türü dış mekan	Geniş ışın
Değer merdiveni	Teknik özellikler	Çalıştırma ve Elektrik	
CE işareti	Evet	Giriş Voltajı	230 V
Garanti süresi	1 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Alev alma işareti	-	Güç Tüketimi	600 W
ENEC işareti	-	Bağlantı	Vidalı konnektör
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Kablo	-
Işık Teknik Ayrıntıları		Sıcaklık	
Standart eğim açısı üstten montaj	-	Ortam sıcaklığı aralığı	-30 ila +35 °C
Standart devirme açısı yandan giriş	-		
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-		

OptiVision MVP507

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Alüminyum
Optik sistem malzemesi	Alüminyum
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum
Montaj cihazı	Ayarlanabilir montaj braketi
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Genel yükseklik	386 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,16 m ²

Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Uygulama Koşulları	
Maksimum dim seviyesi	Yok

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MVP507 SON-T600W WB SI
Tam ürün adı	MVP507 SON-T600W WB SI
Tam ürün kodu	871155954631500
Sipariş kodu	54631500
Malzeme No. (12NC)	910403025512
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711559546315
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8711559546315

Boyutlu çizim

