



OptiVision MVP507

MVP507 SON-T1000W WB SI

OPTIVISION, SON-T, 1000 W, Leveä valokeila

Optivision on epäsymmetrinen valonheitin, jossa yhdistyvät kompaktit mitat ja erittäin korkea hyötysuhde. Saatavilla on kapean, keskileveän ja leveän valokeilan versiot joustavaan asennukseen. Häiriövalo, häikäisy ja ylöspäin karkaava valo on rajattu tehokkaasti. Optivisionissa voidaan käyttää monimetallilamppuja hyvään värintoistoon tai korkeapainenaatriumlamppuja taloudelliseen toimintaan. Epäsymmetrinen optiikka varmistaa erinomaisen hukkavalon hallinnan sekä häikäisyn ja ylöspäin suuntautuvan valovuodon rajoittamisen. Optiikan suurin tehokkuus saavutetaan 60° kulmassa ja terävä valon katkaisu 80° kulmassa. MHN-LA/FC-lamput takaavat miellyttävän ja luonnollisen värintoiston sekä viihtyisän tunnelman.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	SON-T [SON-T]
Ohjausyksiköiden lukumäärä	-
Liitäntälaitte	-
Tuoteperheen koodi	MVP507 [OPTIVISION]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	1 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	-
ENEC-merkintä	-
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	-
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	-

Vastaava värilämpötila (nim.)	-
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valonlähteiden lukumäärä	1
Valonlähteen väri	-
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Valaisimen valokeilan hajautus	-
Optiikan tyyppi, ulkotila	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Virrankulutus	1 000 W
Liitäntä	Ruuviliitin
Kaapeli	-

OptiVision MVP507

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	-
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Alumiini
Asennuslaite	Asennuskiinnike, säädettävä
Optisen kuvun/linssin muoto	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	-
Kokonaiskorkeus	386 mm
Tehokas heijastettu alue	0,16 m²

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
---------------------	--

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	-
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
-----------------------	--------------------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MVP507 SON-T1000W WB SI
Koko tuotenimi	MVP507 SON-T1000W WB SI
Full EOC	871155954632200
Paikallisen koodin kuvaus	4552406
Tilauskoodi	54632200
Tuotekoodi (12NC)	910403025612
Paikallinen koodi	4552406
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559546322
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711559546322

Mittapiirros

