



OptiVision MVP507

MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI

OPTIVISION - MASTER MHN-LA - 1000 W - szeroki rozsył

OptiVision to oprawa do asymetrycznego oświetlenia w dół, łącząca w sobie niewielkie wymiary z bardzo dużą mocą. Oprawa ta jest dostępna z wąską, średnią i szeroką wiązką, co umożliwia właściwy dobór projektorów do różnych zastosowań. Zapewnia doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego oraz ograniczanie olśnienia i światła uciekającego w górną półprzestrzeń. OptiVision zapewnia dobre oddawanie barw dzięki lampom metalohalogenkowym lub ekonomiczne działanie przy użyciu wysokoprężnych lamp sodowych. Doskonałą kontrolę rozsyłu strumienia świetlnego, a także ograniczenie olśnienia i światła niepożądanego umożliwia asymetryczna optyka, która maksimum światłości osiąga przy 60° oraz ostre odcięcie światła przy 80°. Lampy MHN-LA/FC zapewniają naturalne oddawanie barw oraz przyjemną atmosferę.

Dane produktu

Informacje ogólne		
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]	
Kod rodziny źródła światła	MHN-LA [MASTER MHN-LA]	
Moc źródła światła	1000 W	
Kombipack	brak	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	
Znak CE	CE	
Oznaczenie ENEC	brak	
Oznaczenie odporności na uderzenie piłką	BIR	
Akcesoria mechaniczne	brak [-]	
Typ optyki zewnętrznej	szeroki rozsył	
Klasa serwisowania	Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne	
Rodzina produktów	MVP507 [OPTIVISION]	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		
Napięcie zasilania lampy	230 V [230]	
Napięcie wejściowe	230 V	
Zapłonnik	SI [szeregowy]	
Mechanika i korpus		
Kolor	ALU	


OptiVision MVP507

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871155954633900
Nazwa produktu na zamówieniu	MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI

EAN/UPC-produkt	8711559546339
Kod zamówienia	54633900
Numerاتور SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerاتور – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr. (12NC)	910403025712
Waga netto (szt.) SAP	17,500 kg



Rysunki techniczne



OptiVision MVP507

