



TrueLine, encastrado

RC530Z EP WH SET (2PCS)

TrueLine ACC, Branco

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que corresponda à arquitetura interior do espaço que estão a melhorar. Necessitam de uma linha de luz com proporções elegantes e elevados níveis de luz que possibilite a máxima liberdade de design. A Philips TrueLine é uma luminária linear flexível para aplicações de escritório interiores que oferece uma excelente qualidade com a promessa de atualizações preparadas para o futuro. Os especificadores necessitam de luminárias que poupem energia ao mesmo tempo que fornecem o nível de luz certo. A TrueLine encastrada cumpre ambos estes requisitos. Não só está em conformidade com o WELL Building Standard para Iluminação, como também a TrueLine encastrada tem a classificação UGR<19, que está em conformidade com todas as normas aplicáveis a escritórios (OC). A TrueLine também está disponível nas versões suspensa e de montagem em superfície. Todas as luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, formas, cores e fluxos luminosos. Isto permite a máxima flexibilidade de design e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueLine também constituem uma escolha sustentável, preparada para o futuro, com uma elevada eficiência de até 140 lm/W e a opção para atualizar para conectividade e controlo sem fios.

Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	RC530Z [TrueLine ACC]

TrueLine, encastrado

Escala de valor	Especificação
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	0 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	45 mm
Largura total	75 mm
Altura total	78 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	78 x 75 x 45 mm
Material	Aço
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Nome do produto completo	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Código do produto completo	871869687480699
Código de encomenda	87480699
N.º material (12NC)	910403219703
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696874806
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC - Caso	8718696871317

