



TrueLine Recessed

RC530Z EP WH SET (2PCS)

TrueLine ACC, Белый

Архитекторам нужны световые решения, соответствующие интерьеру проектируемых зданий. Им требуется линейная система освещения с элегантным дизайном и очень высоким уровнем освещенности, обеспечивающим максимальную свободу при проектировании. Philips TrueLine — это универсальный линейный светильник для внутреннего офисного освещения, который обеспечивает превосходное качество освещения с возможностью будущей модернизации. Разработчикам спецификаций необходимы светильники, которые экономят бы энергию и в то же время создавали освещенность на уровне, соответствующем нормативам для офисов. Встраиваемый светильник TrueLine отвечает и тем, и другим наборам требований. Встраиваемые светильники TrueLine не только соответствуют строительному стандарту WELL Building Standard для освещения, но и имеют рейтинг UGR<19, отвечающий офисным нормам (OC). Также выпускаются модели TrueLine для поверхностного и подвесного монтажа. Все светильники этой линейки доступны в различных вариантах длины, формы, цвета и светотдачи. Это обеспечивает максимальную гибкость при проектировании и неограниченные возможности. Светильники TrueLine также экологически устойчивы и ориентированы на будущее и обладают высокой эффективностью до 140 лм/Вт и возможностью модернизации для реализации беспроводного подключения и управления.

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде.
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантируют безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу.

Данные о продукции

TrueLine Recessed

Общая информация	
Угол	-
Цвет аксессуара	Белый
Код семейства продуктов	RC530Z [TrueLine ACC]
Лестница ценности	Параметры
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	- Вт
Частота сети	0 Hz
Механические компоненты и корпус	
Общая длина	45 мм
Общая ширина	75 мм
Общая высота	78 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	78 x 75 x 45 mm
Материал	Сталь

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0.2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Полное название продукта	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Полный код продукта	871869687480699
Код заказа	910403219703
Материал № (12NC)	910403219703
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696874806
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
EAN/UPC — короб	8718696871317

