



LED Step-Light

BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006

LED Low Power, Unit catu daya (Nyala/Mati)

Orang ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitar properti mereka – sesuatu yang akan menarik perhatian pengunjung, sehingga membuat mereka merasa nyaman dan ingin kembali lagi. LED ini dapat menciptakan suasana menarik dengan pencahayaan berkualitas optimal dengan biaya minimum. Memadukan LED berdaya rendah yang andal dan driver terintegrasi, solusi LED atas tiang yang terjangkau ini memberikan footlight asimetris nyaman agar sesuai dengan kebutuhan lanskap Anda.

Product data

Informasi Umum		Tipe penutup optik	
Kode kelompok lampu	LED-LP [LED Low Power]	Mangkuk/penutup polikarbonat penahan-UV	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak		
Jumlah unit alat	1 unit		
Driver tercakup	Ya		
Tipe mesin sumber cahaya	LED		
Tanda CE	Tanda CE		
Periode garansi	1 tahun		
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan yang biasanya mudah terbakar		
Teknis Lampu		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Flux Cahaya	55 lm	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	20,37 lm/W	Konsumsi Daya	2,8 W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Faktor Daya (Fraksi)	0.35
Warna sumber cahaya	830 warm white	Koneksi	Blok koneksi sekrup
		Kabel	Kabel tanpa konektor 3 pin
		Jumlah produk pada MCB 16 A tipe B	1
		Suhu	
		Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
		Kontrol dan Peredupan	
		Dapat diredupkan	Tidak
		Driver/unit daya/transformator	Unit catu daya (Nyala/Mati)

LED Step-Light

Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Logam Plastik
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium dan putih
Perangkat pemasangan	Penetapan sekrup Allen
Lapisan penutup optik	Matte
Panjang keseluruhan	145 mm
Lebar keseluruhan	145 mm
Tinggi keseluruhan	103 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	103 x 145 x 145 mm

Penyetujuan dan Aplikasi

Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP67 [Perlindungan-penetrasi debu, kedap-air]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Nama lengkap produk	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 9006
Kode produk lengkap	910403302002
Kode urutan	910403302002
No. Material (12NC)	910403302002
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163279039
Numerator - Pak per kotak bagian luar	24
EAN/UPC - Kantung	8710163279435

Dimensional drawing

