



TCW060 C

TCW060 C 2xTL-D18W HF 220V

MASTER TL-D, 18 W, Haute fréquence électronique, 220 V


Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche. Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5. Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique. Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.

Données du produit

Informations générales		Nom de produit complet	
Code famille lampe	TL-D [MASTER TL-D]	Full EOC	TCW060 C 2xTL-D18W HF 220V
Appareillage	HF [Haute fréquence électronique]	Code de commande	910403630027
Fonctionnement et électricité		Code 12NC	910403630027
Tension d'entrée	220 V	Numérateur - Quantité par kit	1
Consommation électrique	18 W	Code EAN – Produit/Boîte	6923828687366
Données du produit		Conditionnement par carton	9
Nom du produit de la commande	TCW060 C 2xTL-D18W HF 220V	EAN/UPC – Boîte	6923828698911

TCW060 C

Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCW060 C 2xTL-D18W HF 220V	350 mm	660 mm

